

Rendeltetés

Ez a készülék zárt belső terek páramentesítésére szolgál. A feszültséget 230 V/AC 50 Hz hálózathoz biztosítja. A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzhöz, áramütéshez stb. vezethet. A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni! Üzembe helyezés előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és vegyen figyelembe minden kezelési és biztonsági utasítást. A termék teljesíti az európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és terméknegnevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

Jellemzők

- A levegő páramentesítése maximum napi 10 literig.
- Megforgatott levegő maximum 130 m³/óra.
- Kb. 2,7 literes víztartály (a lekapcsolás kb. 2,4 liter töltési mennyiségnél történik meg).
- Alkalmos kb. 12 m²-es (padlófelület), ill. kb. 40 m³-es (helyiség köbtartalma) helyiséghez.
- Optikai jelzés tele víztartálynál.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következményi károkért felelősséget nem vállalunk!
Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben a szavatosságvállalás/garancia megszűnik.

- Ne használja készüléket robbanásveszélyes helyen.
- Ez a készülék kizárólag zárt belső terek levegőjének a páramentesítésére szolgál.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje szét! A termék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó vagy karbantartandó részek. Karbantartás, beállítást vagy javítást csak szakember vagy szakszerviz végezhet.
- Áramforrásként kizárólag egy 230V~/50Hz (10/16 A) védőérintkezős hálózati konnektor (fali dugaszolóaljzat) alkalmazható. Ne próbáljuk meg a készüléket más feszültségről működtetni.
- A terméket csak zárt beltéri helyiségben szabad működtetni.
- A terméket nem szabad nedves vagy vizes kezekkel megfogni, kezelni, be- vagy kidugaszolni. Vigyázzon arra a víztartály kiürítésekor, hogy ne loccsantsa ki a vizet a páramentesítő fölé.
- A hálózati dugónak a konnektorból való kihúzásakor ne a vezetékét húzza, hanem magát a dugót fogja meg.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Gyerekek megkísérelhetik, hogy tárgyakat dugjanak a készülékbe - A gyerekek kivehetik a víztartályt, és a folyadékot a páramentesítő fölé önthetik ki. Életveszélyes áramütés lehetséges! Állítsa úgy fel a készüléket, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá, és/vagy akadályozza meg a hozzáfutásukat.
- A hálózati kábelt teljesen tekerje le. A nem teljesen letekert kábel túlmelegedéshez, ezáltal gyulladáshoz vezethet!
- A kábelt nem szabad megtörni, és nem sérülhet meg éles széléktől. Ne állítson tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá.
- Fektesse úgy a kábelt, hogy senki ne tudjon belebotlani, és a hálózati dugalj legyen könnyen hozzáférhető. Ne fektesse a kábelt szőnyeg vagy hasonló tárgy alá.
- Ne használjon hosszabbító vezetékét, előtét-készülékét, és dimmert sem. A hálózati dugót dugja közvetlenül egy fali dugaszoló aljzatba.
- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha károsodás érte (pl. a házát, vagy a vezetékét). A károsodott hálózati vezetékét csak szakember cserélheti ki. Életveszélyes áramütés lehetséges!
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt a készüléket tisztítja, vihar esetén, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne fedje le a készüléket! Ne tönkje el soha a termék nyílásait, ne dugjon tárgyakat a nyílásokba. Életveszélyes áramütés lehetséges!
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellett. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetséges.
- Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a konnektort, a biztosító automata lekapcsolásával, majd ezután húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez.
- Ne működtesse tovább a terméket.
- Ne állítsa a terméket bizonytalan, vagy mozgó alapra. Mindig úgy állítsa fel, hogy ne billegjen, és ne boruljon fel.
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, azt gyerekek esetleg játékszernek tekintik, ami veszélyes.
- Ne kapcsolja be a terméket azonnal, ha hidegből meleg helyiségbe vitte át. Az eközben keletkező kondenzvíz tönkreteheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja, hogy a készülék bekapcsolatlanul felvegye a környezet hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ez némelykor több órát is igénybe vehet. Csak ezután szabad a készüléket a hálózatra kötni, és üzembe helyezni.

- A termék ipari célokra nem alkalmas.
- Amennyiben a korrekt csatlakoztatással, vagy felszereléssel kapcsolatban kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.
- Ne tegye ki a terméket erős rezgéseknek, erős mechanikai igénybevételeknek, és közvetlen, erős napsugárzásnak.
- A készüléket csak szakember javíthatja, illetve nyithatja fel, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel és a vonatkozó előírásokkal. Csak eredeti tartalék alkatrészek használhatók.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtése következtében is megsérülhet.

A termék részei



1) működésjelző LED

Kigyullad, mielőtt az ON (be) állásba hozza az „ON/OFF” forgókapcsolót (2), és a helyes üzemi feszültségre van csatlakoztatva a páramentesítő. Az üzemállapot-jelző LED (1) nem alszik ki, ha megtelt a víztartály.

2) „ON/OFF” forgókapcsoló

3) „Víz tartályt ki kell üríteni” állapotjelző LED

Kigyullad, amint megtelt a víztartály. Ürítse ki ebben az esetben a víztartályt. Ha szolgált a víztartály, a páramentesítő kikapcsolódik, hogy megelőzze a túlfolyást.

Üzembeállítás

A ábra

Üzembeállítás előtt a készüléknek két órán át egyenesen kell állnia.

- Válasszon egy alkalmas felállítási helyet (vegye figyelembe ekkor a biztonsági előírásokat). Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül.
- Nézzze meg, hogy üres-e a víztartály, és tolja be a tartályt a páramentesítőnek az erre szolgáló tartójába (lásd A ábra).
- Amennyiben nem alkalmaz vízlefolyó tömlőt, vizsgálja meg, hogy a záródugó helyesen van-e bedugva a ház alsó felén elhelyezkedő vízlefolyócsoncba. A záródugót csak akkor kell kivenni, ha víztömlővel történő alkalmazásra van szükség.
- A víztartállyal való használat alternatívájaként alkalmazható az együtt szállított vízlefolyó tömlő is a B ábrának megfelelő módon. A víztömlő csatlakozócsonkjára a páramentesítő alján található.

„C” kép

A vízlefolyó tömlő alkalmazása esetén a víz állandóan el tud folyni. Ezzel megelőzhető a tartály megtelése és az azzal együtt járó kikapcsolás is. A vízlefolyó tömlő alkalmazásához azonban a víztartályt az A ábrának megfelelően be kell tölteni a számára szolgáló tartóba.

- Vizsgálja meg, hogy a levegőszűrő jól van-e becsipeszelve a tartójára (lásd C ábra).
- Kapcsolja ki a páramentesítőt az által, hogy az „ON/OFF” kapcsolót (2) az OFF (ki) állásba tolja.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót egy védőérintkezős dugaszaljhoz (230 V~/50Hz).
- Kapcsolja be a páramentesítőt az által, hogy az „ON/OFF” kapcsolót (2) az ON (be) állásba tolja.
- Kigyullad a működésjelző LED (1). A páramentesítő most működik.

Kondenzvíztartály

Automatikus lekapcsolásra kerül sor, amikor a kondenzvíztartályban kb. 2,4 liter víz van. Ez az az eset, amikor a víz szintje eléri a D ábrán jelölt szintet.

Ha megtelt a kondenzvíztartály:

- kigyullad a „víztartályt ki kell üríteni” állapotjelző LED (3)



- leáll a belső ventilátor
- a kompresszor automatikusan leáll, ez egyúttal leállítja a páramentesítést is; ürítse ki a kondenzvíztartályt, és rakja vissza a rendes helyére. Ezt követően a páramentesítő újra elkezd normál módon működni.

Karbantartás és tisztítás

Ne használjon agresszív tisztítószereket. A kivehető és kimosható légszűrőt (lásd C ábra) időről-időre ki kell tisztítani. Vegye ehhez ki a légszűrőt, és tisztítsa meg langyos vízben. A kondenzvíztartályt időről-időre ki kell tisztítani, hogy elkerülje az algák lerakódását. A páramentesítő külsejének a tisztítására elegendő egy tiszta, szálmentes, szára az antisztatikus kendő.

Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus termékek nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 230 V váltó, 50 Hz

Teljesítményfelvétel max. 260 W

páramentesítés: max. 10 liter 24 órán belül, a levegő páratartalmától és a helyiség hőmérsékletétől függően.

víztartály: kb. 2,7 liter (a lekapcsolás kb. 2,4 liter töltési mennyiségnél történik meg).

megforgatott levegő kb. 130 m³/h

alkalmos kb. 12 m²-es (padlófelület), ill.

kb. 40 m³-es (helyiség köbtartalma) helyiséghez.

méret: kb. 500 x 280 x 160 mm

súly: kb. 7,5 gramm

üzemi hőmérséklettartomány: +5°C bis +30°C