

Elektrický topný ventilátor s termostatem

Obj. č.: 56 11 64



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektrického topného ventilátoru s termostatem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Topný ventilátor slouží k ohřívání vzduchu v místnosti.

Pro funkci ohřevu jsou k dispozici 2 výkonové stupně: 1000 a 2000 W.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ventilátoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.




Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Topný ventilátor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro ventilátoru.

Abyste zabránili přehřátí (např. závěsem, dekou atd.) topný ventilátor nikdy nezakrývejte!


Ovládací prvky



Obsluha

Zařízení nesmí být provozováno v blízkosti koupacích van, sprch, plaveckých bazénů nebo umyvadel. Zařízení nesmíte obsluhovat, pokud jste v kontaktu s vodou.

Nepoužívejte ve spojení s časovým spínačem, samostatným dálkovým ovladačem nebo podobnými zařízeními, která zařízení automaticky zapínají. V takovém případě vyvstává nebezpečí požáru, pokud bylo zařízení zakryto nebo špatně umístěno.

- Ventilátor postavte na teplou odolnou, rovnou plochu. Dbejte na volný vstup a výstup vzduchu. Odstup od mřížky vstupu vzduchu k překážce by měl být nejméně 20 cm. Odstup od mřížky výstupu vzduchu k překážce by měl být nejméně 1 metr.
- Zařízení připojte na síťovou zásuvku 230 V/50 Hz.
- Otočným přepínačem (3) ventilátor zapněte. Kontrolka (2) svítí, pokud je zařízení v provozu.
 - Poloha 0 vypnuto
 - Poloha  provoz pouze ventilátoru
 - Poloha I topný výkon 1000 W
 - Poloha II topný výkon 2000 W
- Na termostatu (1) nastavte požadovanou okolní teplotu. Topný ventilátor se po dosažení požadované teploty vypne, popřípadě se znovu zapne, pokud teplota klesne.
- Pokud topný ventilátor nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Slabý zápach po spálení může po zapnutí by měl po krátké době odeznít, když budou spáleny všechny prachové částičky přítomné na topných drátech.

Odstranění závad

Chyba	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Připojení k síti je přerušeno/ termostat je nastaven příliš vysoko/ pojistka proti přehřátí zařízení vypnula	Ohledání zástrčky/ nastavení termostatu/ počkání, dokud se zařízení neochladí
Zařízení fouká jen studený vzduch	Topení není zapnuto/ topný prvek je porouchaný	Nastavení stupně topení/ oprava odborníkem/ odbornou opravnou
Topný prvek odevzdává teplo, ale ventilátor nefunguje	Motor ventilátoru je porouchaný	Oprava odborníkem/ odbornou opravnou

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V/AC
Výkon:	Stupeň I: 1000 W Stupeň II: 2000 W
Rozměry: (D x Š x V)	220 x 130 x 270 mm
Hmotnost:	925 g

Záruka

Na elektrický topný ventilátor poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

AK/10/2011