

Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Zugfederklemme-Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsätze mit Schraubkappe, Querschnitt: 0,5 - 6 mm², Breite: 12 mm, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt die Variante ZFK 6-DREHSI 24 (5X20)

Produkteigenschaften

- Mit Sicherungsschraubkappe

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
GTIN	4017918154691

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	G / 6,3 x 32
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Nennstrom I_N	10 A (Bei Verwendung als Trennklemme. Mit Sicherung wird der Strom durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung U_N	800 V (Bei Verwendung als Trennklemme. Mit Sicherung wird die Spannung durch die gewählte Leuchtanzeige bestimmt.)
Verlustleistung	(auf Anfrage)
Spannungsbereich Leuchtanzeige	15 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strombereich Leuchtanzeige	1 mA ... 2,5 mA

Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Technische Daten

Allgemein

Offene Seitenwand	nein
-------------------	------

Maße

Breite	12 mm
Länge	86,5 mm
Höhe NS 35/7,5	56,5 mm
Höhe NS 35/15	64 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	12 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899

Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211825
UNSPSC 7.0901	39121422
UNSPSC 11	39121422
UNSPSC 12.01	39121422
UNSPSC 13.2	39121422

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / PRS / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	20 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8

cUL Recognized	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	20 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8

PRS

cULus Recognized

Zubehör

Trennplatte

Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

TS-KK 3 - 2770215



Schraubwerkzeug

SZF 2-0,8X4,0 - 1204520



Brücke

FBI 10-12 - 0203454



FBI 2-12 - 0200075



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



UC-TMF 8 - 0818137



Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

UCT-TMF 8 - 0828748



Klemmenmarker beschriftet

ZBF 8 CUS - 0825030



UC-TMF 8 CUS - 0824654



UCT-TMF 8 CUS - 0829672



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Sicherungsreihenklemme - ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) - 3025587

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Zubehör

BN-ZB 8-PC-CMS:UNBEDRUCKT - 1400298

Zeichnungen

