

Navodila za nočno lučko s PIR in LED, srebrna

Kat. št. 57 06 42

Uporaba v skladu z določili

Izdelek vtaknete v vtičnico (230 V ~/50 Hz) in tam služi kot nočna lučka. S stikalom lahko izbirate med neprekinjenim svetlenjem oz. aktivirate PIR senzor. Dopustna uporaba samo v suhih, notranjih prostorih.

Lastnosti

- Delovanje na omrežni napetosti 230 V ~ / 50 Hz
- Moč ca. 0,6 W
- Vgrajena LED za majhno porabo moči in dolgo življenjsko dobo
- Preklop med 3 različnimi funkcijami (nočna lučka, neprekinjena svetloba in svetlobno aktiviranje preko PIR senzorja)

Varnostna opozorila

Pred uporabo naprave preberite celotna navodila. Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil, preneha pravica do garancije. Za posledično škodo prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Za osebno ali stvarno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovnega ravnanja ali zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih preneha vsakršna pravica do garancije.

Ne prevzemamo odgovornosti za namerno povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem premoženju zaradi napačne uporabe naprave.

- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave na lastno pest! Izogibajte se kakršnemu koli mehanskemu posegu!
- Izdelava ustreza zaščitnemu razredu 2. Napajanje le na vtičnici 230 V ~ / 50 Hz javnega omrežja.
- Naprava ne sodi v otroške roke. Pri delovanju v prisotnosti otrok bodite še posebej previdni.
- Izdelek lahko uporabljate le v suhih, notranjih prostorih. Ne sme biti vlažen ali moker, drugače obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, direktni sončni svetlobi, močnim vibracijam, visoki vlagi ali močnim mehanskim obremenitvam.
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker lahko postane nevarna igrača vašemu otroku.
- Pri vseh napravah, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše, morate pred vklopom počakati nekaj časa, da se izloči morebiten kondenzat, ki bi pri tem nastal.
- Naprava ni primerna za komercialno rabo.

Uporaba

Vtaknite nočno lučko v vtičnico.

Lučko je potrebno vtakniti direktno v stensko vtičnico. V nobenem primeru ne uporabite podaljška.

Z drsnim stikalom MOTION/ON/PHOTO izberite enega izmed 3 sledečih načinov delovanja:

1. POLOŽAJ STIKALA MOTION

Vgrajeni PIR javljalik gibanja ob zaznavi premikanja vklopi nočno lučko in jo po 90 sekundah ponovno izklopi. Dodaten zatemnilni senzor preprečuje, da bi se lučka aktivirala podnevi. Test delovanja zato najprej izvedite pri zatemnitvi oz. ponoči.

Zaznavanje premikanja PIR javljalnika gibanja temelji na razliki med toploto premikajočega se človeka (ali zadosti velike živali) in ozadjem. Zato PIR senzorja ne usmerite direktno proti radiatorju ali oknu, izogibajte se direktni sončni svetlobi.

Upoštevajte, da je za način delovanja MOTION potrebna faza ogrevanja približno 1 minuto (po vklopu v vtičnico). V tem času se PIR senzor prilagodi na sobno temperaturo.

Doseg PIR senzorja znaša 8 m. Kot odpiranja PIR leče je 110° (55° v vsako smer).

2. POLOŽAJ STIKALA ON

Nočna lučka je neprekinjeno aktivirana. S to funkcijo lahko npr. osvetlite stopnico na vhodu.

3. POLOŽAJ STIKALA PHOTO

Zatemnilni senzor, integriran v lučki, aktivira lučko avtomatsko, ko svetloba v prostoru pade pod določeno mejo (npr. zvečer). Ko znova postane svetlo, se lučka avtomatsko izklopi.

Na mestu postavitve ali ob transportu se izogibajte sledečih razmer:

- mokrota ali previsoka vlaga
- direktna sončna svetloba
- ekstremna vročina ali mraz
- prah ali vnetljivi plini, hlapi ali topila
- močne vibracije
- močna magnetna polja, kot so v bližini strojev ali zvočnikov.

- Pri vseh napravah, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše, morate pred vklopom počakati nekaj časa, da se izloči morebiten kondenzat, ki bi pri tem nastal.
- Pazite, da izolacija celotnega izdelka ne bo poškodovana. Ohišja ne smete odpirati.
- Pred vsako uporabo preverite izdelek glede poškodb.
- **Če ugotovite poškodbe, izdelka ne smete priključiti na omrežno napetost! Obstaja življenjska nevarnost!**
- Vzdrževanje in popravila lahko opravi le servisna delavnica.

- Če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne uporabljajte več in jo zavarujte pred nepooblaščen uporabo. Varna uporaba naprave ni več možna v naslednjih primerih:
 - če naprava ne deluje več
 - če so na napravi vidne poškodbe
 - če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih
 - če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim obremenitvam.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izvlecite iz vtičnice.

Garancija:

Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.