

MW-828 POLARITÁSVIZSGÁLÓ

Rend. sz.: 51 17 07

1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a polaritásvizsgáló a 3 - 15V feszültségtartományba eső kimenőfeszültségű (egyenfeszültség vagy váltófeszültség) dugasztpégségek polaritásának a vizsgálatára való. A készülék 3,5 x 1,35 mm, 5,5 x 2,1 mm és 3,5 mm \varnothing méretű kimeneti hüvelyekbe csatlakoztatható.

A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából be lett vizsgálva, és kielégíti az érvényes európai és nemzeti irányelvek követelményeit. A CE megfelelés bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál található.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

2. A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

polaritásvizsgáló •
használati útmutató •

3. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia.

Az okvetlenül figyelembe veendő fontos tudnivalók a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

Személyek/termék biztonsága

- A termék nem játékszer, ezért tartsa távol gyermekektől.
- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott egyéb készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóját is.
- A terméket nem érheti erős mechanikai nyomás.
- A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni.

Egyéb

- A készüléket csak szakember, ill. szakszerviz javíthatja.

4. KEZELÉS



Ne használja a polaritásvizsgálót olyan dugasztpégséghez, amelynek a kimenőfeszültsége nagyobb 15 V egyen- vagy váltófeszültségnél.

1. Dugja be a dugasztpégség kimeneti hüvelyét a polaritásvizsgáló megfelelő bemeneti hüvelyébe.
2. Ha kigyullad a pozitív LED (+), a középérintkezőn a pozitív (+) pólus van.
3. Ha kigyullad a negatív LED (-), a középérintkezőn a negatív (-) pólus van.
4. Ha mind a két LED kigyullad, váltófeszültségről van szó.
5. A vizsgálat befejezése után távolítsa el a polaritásvizsgálót a dugasztpégségről.



5. ELTÁVOLÍTÁS

Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit az elektromos hulladékok kommunális gyűjtőhelyére eljuttatni.

Az áthúzott keresztes szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni a nyersanyagok lehető legjobb újrahasznosítása érdekében.

6 Műszaki adatok

feszültségtartomány	3 - 15 V egyen- vagy váltó
hüvelyméret	3,5 x 1,35 mm / 5,5 x 2,1 mm / 3,5 mm
méretek (sz x ma x mé)	38 x 50 x 20 mm
súly	20 gramm