


par cans 64-56-36 classic

par can 64-56-36 special

par 64 classic

- Projector for PAR 64 lamp
- 20/10 turned aluminium
- 4 hooks with square filterframe
- Net weight: kg. 1,9
- Dimensions: 420x255x255


- Proiettore per lampada PAR 64
- Alluminio tornito 20/10
- 4 ganci con portagelatina quadro
- Peso netto: kg. 1,9
- Dimensioni: 420x255x255



par 64 special

- Projector for PAR 64 lamp
- 20/10 turned aluminium
- 4 hooks with square filterframe
- Net weight: kg. 1,9
- Dimensions: 420x255x255


- Proiettore per lampada PAR 64
- Alluminio tornito 20/10
- 4 ganci con portagelatina quadro
- Peso netto: kg. 1,9
- Dimensioni: 420 x255x255



par 64 short classic

- Projector for PAR 64 lamp
- 20/10 turned aluminium
- 4 hooks with square filterframe
- Available with 1 or 2 bracket
- Net weight: kg. 1,4
- Dimensions: 300x255x255


- Proiettore per lampada PAR 64
- Alluminio tornito 20/10
- 4 ganci con portagelatina quadro
- Disponibile con 1 o 2 staffe
- Peso netto: kg. 1,4
- Dimensioni: 300x255x255



par 64 short special

- Projector for PAR 64 lamp
- 20/10 turned aluminium
- 4 hooks with square filterframe
- Available with 1 or 2 bracket
- Net weight: kg. 1,4
- Dimensions: 300x255x255

- Proiettore per lampada PAR 64
- Alluminio tornito 20/10
- 4 ganci con portagelatina quadro
- Disponibile con 1 o 2 staffe
- Peso netto: kg. 1,4
- Dimensioni: 300x255x255




58 33 67
58 33 75

par 56 classic

- Projector for PAR 56 lamp
- 20/10 turned aluminium
- 4 hooks with square filterframe
- Net weight: kg. 1,4
- Dimensions: 400x230x230

- Proiettore per lampada PAR 56
- Alluminio tornito 20/10
- 4 ganci con portagelatina quadro
- Peso netto: kg. 1,4
- Dimensioni: 400x230x230




58 12 16
58 11 94

par 56 special

- Projector for PAR 56 lamp
- 20/10 turned aluminium
- 4 hooks with square filterframe
- Net weight: kg. 1,4
- Dimensions: 400x230x230


- Proiettore per lampada PAR 56
- Alluminio tornito 20/10
- 4 ganci con portagelatina quadro
- Peso netto: kg. 1,4
- Dimensioni: 400x230x230



par 36 classic ct

- Projector for PAR 36 lamp
- 20/10 turned aluminium
- Transformer 30W 6V
- Net weight: kg. 1,8
- Dimensions: 300x155x155


- Proiettore per lampada PAR 36
- Alluminio tornito 20/10
- Trasformatore 30W 6V
- Senza trasformatore
- Peso netto: kg. 1,8
- Dimensioni: 300x155x155



par 36 special ct

- Projector for PAR 36 lamp
- 20/10 turned aluminium
- Transformer 30W 6V
- Net weight: kg. 1,8
- Dimensions: 300x155x155


- Proiettore per lampada PAR 36
- Alluminio tornito 20/10
- Trasformatore 30W 6V
- Peso netto: kg. 1,8
- Dimensioni: 300x155x155



par 36 classic st

- Projector for PAR 36 lamp
- 20/10 turned aluminium
- Without transformer
- Net weight: kg. 1
- Dimensions: 300x155x155

- Proiettore per lampada PAR 36
- Alluminio tornito 20/10
- Senza trasformatore
- Peso netto: kg. 1
- Dimensioni: 300x155x155



par 36 special st

- Projector for PAR 36 lamp
- 20/10 turned aluminium
- Without transformer
- Net weight: kg. 1
- Dimensions: 300x155x155

- Proiettore per lampada PAR 36
- Alluminio tornito 20/10
- Senza trasformatore
- Peso netto: kg. 1
- Dimensioni: 300x155x155

