

**Klippon**  
**Klippon POK 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Coffrets polyester**

Les coffrets en polyester renforcé par de la fibre de verre de la série Klippon POK offrent une solution économique de haut de gamme pour les raccordements électriques. Le boîtier convient partout où l'on recherche une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un indice de protection élevé.

**Particularités :**

- 17 tailles
- Couvercle avec vis en acier inox
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Filetages pour fixation de rails et de plaques de montage
- Weidmüller fabrique et livre des coffrets entièrement équipés de borniers et de presse-étoupes conformément à la demande des clients.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">1277700000</a>
Type	Klippon POK 6
Version	Klippon-Sous-ensembles protégés, Coffrets, Polyester renforcé fibre de verre, 160 mm, 91 mm, 260 mm
GTIN (EAN)	4032248414857
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Klippon Klippon POK 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	91 mm	Largeur	260 mm
Hauteur	160 mm	Cote de fixation largeur	240 mm
Cote de fixation hauteur	110 mm	Poids	1 710 g
Poids net	1 600 g		

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Domaines d'utilisation :	Transports, Installations portuaires, Industrie des processus
Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Matériau du joint	Chloroprène
Surface	non traité	Code couleur	RAL 7001
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	100 °C
Tenue aux chocs	7.00 J	Degré de protection	IP66
Fixation du coffret	Trous 6 mm	Fixation du capot	M6 slotted and crosshead stainless steel screws

### Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	110 mm	Cote de fixation largeur	240 mm
Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Surface	non traité

### Equipement horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x16	WDU 16 / ZDU 16	1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x36	WDU 4 / ZDU 4	1x30
WDU 6 / ZDU 6	1x23		

### Equipement vertical

WDU 10 / ZDU 10 (2)	*	WDU 16 / ZDU 16 (2)	*
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
WDU 6 / ZDU 6 (2)	*		

### Presse-étoupes droite

Face du boîtier	gauche, en haut, droite, dessous	M12 (2)	11
M16 (2)	6	M20 (2)	4
M25 (2)	2	M32 (2)	2
M40 (2)	1		

### Presse-étoupes haut / bas

Face du boîtier	gauche, en haut, droite, dessous	M12	30
M16	24	M20	14
M25	5	M32	4
M40	3		

**Fiche de données**

**Klippon  
Klippon POK 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Classifications**

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

**Certificats d'essais**

N° de certificat (MARITREG)	09.04041.250	N° de certificat (cULus)	E223801ROSE
-----------------------------	--------------	--------------------------	-------------


**Agréments**

Agréments



**Fiche de données****Klippon  
Klippon POK 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**

**Fiche de données**

**Klippon  
Klippon POK 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Accessoires**

**Support de fixation murale**

Pattes de fixation extérieures



**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">9510910000</a>	MF POK big	Accessoires (généraux)- Sous-ensembles protégés, Fixation extérieure, Pattes de fixation, Acier inox	4032248009756	1 pièce(s)

**Plaques de mise à la terre**

Plaques de mise à la terre



**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">9511070000</a>	COPL POK 6	Accessoires (généraux)- Sous-ensembles protégés, Plaque de mise à la terre, Plaque de montage, Acier	4008190851699	1 pièce(s)

**Fiche de données****Klippon  
Klippon POK 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Accessoires****Plaques de montage**

Plaques de montage, tôle d'acier 2 mm, zinguée ou  
Pertinax

**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">9510620000</a>	MP POK 6	Plaque de montage-Sous-ensembles protégés, Plaque de montage, Plaque de montage, Tôle d'acier, zingué	4008190498252	1 pièce(s)