


# HC-B 10-KML-H-O1STM32

Codice articolo: 1460292

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460292>

Custodia per giunti HEAVYCON B10, con bloccaggio longitudinale, altezza 77,5 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta

Dati commerciali	
EAN	 4 046356 695329
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	22,22 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.09.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici**

Dati generali	
Nota:	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Esecuzione	B10
Altezza	77,5 mm
Larghezza	43 mm
Lunghezza	73 mm
Tipo di custodia	Custodia per giunti

Tipo di bloccaggio	con blocc. longitudinale
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Grado di protezione custodia	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale guarnizione	NBR
Bloccaggio materiale	Acciaio inox, manico: PA
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA

### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
1690642	HC-K-KV-M32(15-21)	Conessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 10 mm, diametro cavo : 15 - 21 mm, SW 36, connessione a vite: M32
1690587	HC-M-KV-M32(14-21)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M32
1646010	HC-M-KV-M32(19-27)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, attacco a vite: M32

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.