

Mini Flash



Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Pred uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte tento návod na použitie.

Účel použitia

Tento produkt možno pripojiť len na 430 V/50 Hz striedavé napätie. Prístroj sa smie používať len v uzavretých miestnostiach, nie v exteriéroch. Prístroj chráňte pred silným znečistením a vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

Iné, než vyššie uvedené používanie by mohlo viesť k poškodeniu tohto prístroja. Okrem iného je toto spojené s nebezpečenstvom vzniku skratu, úderu elektrickým prúdom atď. Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny alebo prestavby! Kryt sa nesmie otvárať! Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné predpisy.

Pozor! Prístroj slúži na vytváranie efektov a preto nie je vhodný na trvalú prevádzku.

Bezpečnostné pokyny

- Prístroj zodpovedá ochrannej triede II s euro zástrčkou. Aby ste tento stav zachovali a zaistili bezpečnú prevádzku, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode.
- Ako zdroj prúdu sa môže použiť len 430 V sieťová zásuvka verejnej napájacej siete. Nikdy sa nepokúšajte napájať prístroj iným napätím.
- Na napájanie použite napájací kábel prístroja.
- Uistite sa, že všetky elektrické spojenia a spojovacie vedenia sú zapojené podľa predpisov a v súlade s návodom na použitie.
- V prípade pochybností o funkcii, bezpečnosti alebo zapojení prístroja sa obráťte na odborníka.
- Pri otváraní krytov alebo vyberaní častí, okrem prípadov, keď je možné vykonať to ručne, sa môžu odkryť časti vedúce napätie. Aj prípojné miesta môžu viesť napätie. Pred ladením, údržbou, spustením alebo výmenou dielov musíte prístroj odpojiť od všetkých zdrojov napätia, ak

treba prístroj otvoriť. Ak sa nedá vyhnúť údržbe alebo oprave prístroja pod napätím, musí toto vykonať odborník oboznámený s tým spojeným nebezpečenstvom resp. predpismi.

- Kondenzátory v prístroji ešte môžu byť nabité, hoci prístroj už bol odpojený od všetkých zdrojov napätia.
- Sieťovú zástrčku nikdy nezapájajte ani nevyťahujte mokrými rukami.
- Nikdy neťahajte za vedenie, ale uchopte zástrčku za hmatnú plochu.
- Pri inštalácii/montáži prístroja dbajte na to, aby nedošlo k pricviknutiu vedenia alebo jeho poškodeniu ostrými hranami.
- Ak prístroj nepoužívate, treba ho odpojiť od napätia vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo spínačom. Ak zástrčky resp. spínače kvôli zabudovaniu nie sú prístupné, treba odpojiť sieť.
- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Poškodené vedenie nikdy nevymieňajte sami. V takom prípade prístroj odpojte od siete a vezmite do odbornej dielne.
- Ak sa predpokladá, že už nie je možná bezpečná prevádzka, prístroj sa musí odstaviť z prevádzky a zaistiť proti neúmyselnej prevádzke! Predpokladá sa, že už nie je možná bezpečná prevádzka, keď:
 - prístroj vykazuje znateľné poškodenia
 - prístroj už nefunguje
 - bol prístroj dlhšiu dobu uskladnený za nepriaznivých podmienok alebo
 - nie je vylúčené ťažké transportné zaťaženie.
- V prítomnosti detí zvýšte svoju pozornosť, najmä ak sa deti pokúšajú strkať predmety cez otvory v kryte prístroja. Hrozí nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom!
- Prístroje napájané sieťovým napätím nepatria do detských rúk.
- V priemyselných zariadeniach sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy Spolku priemyselných profesných združení pre elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky!
- Neprelievajte kvapaliny nad krytom prístroja! Hrozí nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Ak napriek tomu dôjde k takému prípadu, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a poraďte sa s odborníkom!
- Dbajte na dostatočné vetranie prístroja! Nikdy nezakrývať!
- Zabráňte každému mechanickému zaťaženiu!
- Prístroje nevystavujte vysokým teplotám, silným vibráciám alebo vysokej vlhkosti.
- Prístroj nikdy neuvádzajte do prevádzky hneď po tom, ako ste ho preniesli z chladného do teplého prostredia. Kondenzát, ktorý pri tom

vzniká môže za určitých okolností prístroj zničiť. Nechajte prístroj nezapojený, kým sa zohreje sa na izbovú teplotu. Kondenzovaná voda sa musí odpariť.

- Prístroj postavte vždy na stabilnú podložku. Ak spadne, môže dôjsť k zraneniu ľudí.
- Používajte len komponenty dodávané spolu s prístrojom.
- Baliači materiál nenechávajte ležať bez dozoru. Plastikové fólie/vrecká atď. môžu byť nebezpečné pre deti.
- Ak na montáž používate nástroje, dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov určených výrobcom daných nástrojov.
- Ak Vám nie je jasné správne pripojenie alebo ak sa vyskytnú otázky, ktoré v návode nie sú objasnené, obráťte sa prosím na odborníka.

Všeobecné

Zábleskové zariadenie „Mini Flash“ má zabudovanú zábleskovú rúru s max. výkonom 20 W za sekundu. Intenzitu zábleskov možno nastaviť pomocou spínača na prístroji.

Obsluha/uviedenie do prevádzky

Po zapojení zástrčky je prístroj ihneď pripravený na prevádzku. Prepínačom (Speed) môžete nastaviť intenzitu (rýchlosť) zábleskov. Kvôli intenzívnym svetelným lúčom sa nepozerajte priamo do otvoru na vyžarovanie!

Montáž

Pri montáži prístroja pomocou montážnej úchytky dbajte na dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Dbajte na pevné prichytenie úchytky.

Dôležité upozornenie!

Aj keď je prístroj vypnutý, môže byť pod napätím, čo pri dotyku predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia života! Preto nikdy neodstraňujte predný kryt ani kryt neotvárajte! Opravy smie vykonávať len odborník!



Zariadenie podlieha opotrebeniu a preto sa naň nevzťahuje nárok na záruku.

Údržba

Z času na čas skontrolujte, či prístroj alebo vedenie nie sú poškodené. V takomto prípade postupujte podľa uvedených bezpečnostných pokynov. Ak sa vyskytnú poruchy, obráťte sa na predajcu alebo na iného odborníka. Opravy smie vykonávať len odborník.

Technické údaje

Napätie:	430 V/50 Hz
Rozmery (D x Š x V):	13 x 8,5 x 5,2 cm
Hmotnosť:	0,4 kg
Výkon:	40 W/s



Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prev. Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Tento návod na použitie zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené.
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 12/04



