

# CK1,6-ER-1,50BU AG


Artikelnummer: 1884115



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1884115>

Gestanst buscontact, afzonderlijke contacten, verzilverd, 0,5 mm<sup>2</sup> ...  
1,5 mm<sup>2</sup>

## Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 163815
sales group	D293
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 407 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

Opmerking	voor HC-D...R- en VC-D...R-contactblokken, de kwaliteit van de crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2
overgangsweerstand	5 mΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

### Mechanische gegevens

aansluitdoorsnede	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
aansluitdoorsnede AWG	20 ... 16

striplengte van de afzonderlijke aders	3,5 mm +1
steekcycli	≥ 500

#### Algemene gegevens

uitvoering	enkelvoudig buscontact
serie	VC-D
aansluittechniek	crimpaansluiting
montage-instructie	Bij spanningen < 5 V en stromen < 5 mA worden vergulde contacten aanbevolen.  voor HC-D...R, VC-D...R. Demontage:- schuif de naald van het ontgrendelingsgereedschap (VC-EW 1,6) vanaf de voorzijde in het buscontact- door aan de ader te trekken, wordt het contact uit het contactblok verwijderd

#### Materiaalgegevens

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verzilverd

#### Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


#### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>algemeen</b>		
1884869	VC-EW 1,6	Demontagegereedschap, voor gedraaide en gestanste CK- 1,6-...-contacten
<b>gereedschap</b>		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montagegereedschap, voor crimpcontacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden
1884843	CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT	Crimptang voor gestanste contacten CK 1,6-ER... en ...-BR..., 0,5-1,5 mm <sup>2</sup>

## Tekeningen

### Maatschets

---



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden