

Ruban LED avec connecteur mâle Müller Licht blanc chaud

Code : 000779274



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/11-16/SP

Garantie

Ce produit a été soumis à des contrôles de qualité stricts et est garanti pendant la durée prévue par la loi.

Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.

La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive ou non-conforme.

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement cette notice et conservez-la pour une relecture ultérieure. Transmettez la notice avec le produit en cas de cession de ce dernier à une tierce personne.

Utilisation

- Le produit est destiné à la décoration et ne convient pas pour l'éclairage domestique.
- Le ruban LED doit être utilisé dans la maison.
- Le ruban LED doit être installé sur un mur, sur le sol ou au plafond.
- Le ruban LED est adapté à un montage sur des surfaces normalement inflammables.
- Le ruban LED est protégé contre l'intrusion de corps étrangers (IP20).


Sécurité

- Le ruban LED doit être utilisé avec l'adaptateur réseau fourni exclusivement.
- N'utilisez plus le ruban en cas de perforation par un objet pointu ou de dommages majeurs.
- Lors de l'utilisation, protégez les câbles posés sur le sol contre les dommages.
- L'adaptateur réseau doit être raccordé à une prise conforme aux normes en vigueur exclusivement (220-240 V, 50/60 Hz).
- Débranchez le câble de la prise électrique avant de nettoyer ou de monter le ruban LED.

Applications

- Ne regardez pas les LED allumées à une courte distance.
- Ne regardez pas les LED en fonctionnement avec une loupe.
- N'utilisez pas le ruban encore dans l'emballage ou enroulé sur lui-même.
- Ne couvrez pas le ruban LED pendant l'utilisation.
- Ne raccordez pas le ruban LED à d'autres rubans ou appareils.

Contenu de livraison



1. Ruban LED
2. 4 raccords de 10 cm
3. Adaptateur réseau avec câble

Montage

1. Déroulez le ruban LED et dévriez-le.
2. Coupez éventuellement le ruban aux emplacements marqués (symbole des ciseaux).
3. Rétablissez le contact des surfaces coupées à l'aide des raccords fournis.
4. Branchez le ruban sur l'adaptateur réseau.
5. Raccordez l'adaptateur réseau à la prise électrique.

Caractéristiques techniques

Modèle 57001 :	24 W, 12 V DC, 2 A, blanc chaud
Modèle 57002 :	24 W, 12 V DC, 2 A, blanc neutre
Classe de protection :	II, IP20
Bloc d'alimentation :	XY-1202000-E
Entrée :	100-240 V, 0,6 A, 50/60 Hz
Sortie :	12 V, 2 A
Classe de protection :	II



Elimination

Les appareils à LED usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez l'appareil dans un point de collecte agréé. Respectez les consignes d'élimination des emballages.