

**W-Reihe, Zubehör  
WTW EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm<sup>2</sup> bis 300 mm<sup>2</sup> bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1058800000</a>
Typ	WTW EN
Ausführung	W-Reihe, Zubehör, Trennwand, dunkelbeige, 3 mm
GTIN (EAN)	4008190140175
VPE	20 Stück

**Datenblatt**

**W-Reihe, Zubehör  
WTW EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	86 mm	Breite	3 mm
Höhe	62 mm	Höhe niedrigstbauend	62 mm
Nettogewicht	13,735 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

**Maße**

Versatz TS 35	43 mm
---------------	-------

**weitere technische Daten**

Ausführung	Zwischenplatte	Einbauhinweis	Durchführung
------------	----------------	---------------	--------------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör
----------------	------------------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

**Zulassungen**

Zulassungen

