



STECKVERBINDERSYSTEM AC 166 ALCGB/3

Anschlussleitungen mit Buchsenteil (EN 60 320)
3 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm²



Zulassung



Nennquerschnitt mm² 1,5 / 2,5 1,5 / 2,5

Nennspannung V 250 250

Technische Angaben

Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz oder weiß Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Leitung	H05VV und H05Z1Z1 Dauergebrauchstemperatur: 70 °C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Nennstrom	nach EN 60320: 16 A / 250 V bei T 70 °C nach EN 61984: 16 A / 250 V bei T 70 °C
Obere Grenztemperatur	nach EN 61984: 110 °C
Leiterquerschnitt	1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	39 mm
Schutzart	IP 20 IP 40 - im gesteckten Zustand

Auf Anfrage


andere Leitungen, andere Codierungen,
Leiterenden verschweißt (LV),
andere Abisolier-/Abmantellängen

Varianten

AC 166 VLCG/3	3-polige Verbindungsleitungen
AC 166 ALCGS/3	3-polige Anschlussleitungen mit Steckerteil
AC 166 VLCG/4	4-polige Verbindungsleitungen
AC 166 ALCGB/4	4-polige Anschlussleitungen mit Buchsenteil
AC 166 ALCGS/4	4-polige Anschlussleitungen mit Steckerteil
AC 166 VLCG/5	5-polige Verbindungsleitungen
AC 166 ALCGB/5	5-polige Anschlussleitungen mit Buchsenteil
AC 166 ALCGS/5	5-polige Anschlussleitungen mit Steckerteil

Zeichnungen

Auf Zeichnung klicken für PDF-Ansicht



Bestellinformation

Artikel	Bestellnummer	VPE
AC 166 ALCGB/315 100 weiß	16575310	75
AC 166 ALCGB/315 100 schwarz	16576310	75
AC 166 ALCGB/315 200 weiß	16575320	50
AC 166 ALCGB/315 200 schwarz	16576320	50
AC 166 ALCGB/315 x00 weiß	165753x0	
AC 166 ALCGB/315 x00 schwarz	165763x0	
AC 166 ALCGB/315 100 H05Z1Z1 weiß	96575310	75
AC 166 ALCGB/315 100 H05Z1Z1 schwarz	96576310	75
AC 166 ALCGB/315 200 H05Z1Z1 weiß	96575320	50
AC 166 ALCGB/315 200 H05Z1Z1 schwarz	96576320	50
AC 166 ALCGB/315 x00 H05Z1Z1 weiß	965753x0	
AC 166 ALCGB/315 x00 H05Z1Z1 schwarz	965763x0	
AC 166 ALCGB/325 100 weiß	16577310	75
AC 166 ALCGB/325 100 schwarz	16578310	75
AC 166 ALCGB/325 200 weiß	16577320	50
AC 166 ALCGB/325 200 schwarz	16578320	50
AC 166 ALCGB/325 x00 weiß	165773x0	
AC 166 ALCGB/325 x00 schwarz	165783x0	
AC 166 ALCGB/325 100 H05Z1Z1 weiß	96577310	75
AC 166 ALCGB/325 100 H05Z1Z1 schwarz	96578310	75
AC 166 ALCGB/325 200 H05Z1Z1 weiß	96577320	50

Zubehör

AC 166 VKE und VKH 3-polige Kappen zum Verschluss nicht
genutzter Anschlüsse

AC 166 ALCGB/325 200 H05Z1Z1 schwarz	96578320	50
AC 166 ALCGB/325 x00 H05Z1Z1 weiß	965773x0	
AC 166 ALCGB/325 x00 H05Z1Z1 schwarz	965783x0	

*Bitte bei der Typbezeichnung die letzten drei Ziffern gegen
gewünschte Länge in cm austauschen, bei Bestellnummer die letzten
beiden Ziffern gegen gewünschte Länge in dm austauschen.*