



NAVODILA ZA UPORABO

Pretvornik SpeaKa Professional, HDMI/kompozitni

Kataloška št.: 98 92 87



SPEAKA
PROFESSIONAL

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Priključitev in priprava na uporabo	3
Čiščenje	3
Odstranjevanje	3
Tehnični podatki	3
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen pretvarjanju AV-signala, ki je združljiv s HDMI-standardom, v analogni AV-signal.

Napajanje poteka prek USB-priključka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

HDMI je registrirana blagovna znamka organizacije HDMI Licensing L.L.C.

Vsebina paketa

- Pretvornik iz HDMI na kompozitni
- Napajalni USB-kabel
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka ne razstavljajte.
- Izdelek ni igrača, zato se naj nahaja izven dosega otrok.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali močnim vibracijam. Ne sme priti v stik z vlago ali mokroto.
- Izdelka ne postavljate na dragocene površine pohištva brez ustrezne zaščite, sicer lahko povzroči praske ali odtise.
- Napajalni USB-kabel položite tako, da se ne more poškodovati na ostrih robovih.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

Priključitev in priprava na uporabo

- HDMI-vhod („HDMI INPUT“) pretvornika povežite z ustreznim izhodom svojega predvajalnika (npr. Blu-ray predvajalnika ali igralne konzole).
- Cinch priključke analognega AV-izhoda prek primernega kabla povežite z ustreznimi vhodi npr. televizorja, video snemalnika, ojačevalnika itd.
- Priključek Mini USB pretvornika prek priloženega napajalnega USB-kabla povežite z USB-vrati npr. igralne konzole, televizorja ipd.



Uporabite lahko na primer tudi napajalni USB-priključek ustreznega vtičnega napajalnika ipd., ki lahko nudi potreben izhodni tok (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

- Z drsnim stikalom „PAL/NTSC“ lahko izberete format signala na video izhodu pretvornika. V Evropi je ponavadi treba nastaviti „PAL“.
- Vključite vse naprave, ki so priključene na pretvornik.

Čiščenje

Preden se lotite čiščenja izdelka, ga ločite od napajanja.

Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko s tem povzročite obarvanje izdelka. Pazite, da pri čiščenju ne boste premočno pritiskali na površino, sicer lahko nastanejo praske.

Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo čistega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

Odstranjevanje



Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.

Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 5 V/DC
Poraba toka: maks. 300 mA
Vhod: 1 x HDMI (maks. 1920 x 1080, 60 Hz)
AV-izhod: 1 x kompozitni video signal, cinch priključek, preklapljanje med PAL in NTSC
..... 1 x stereo avdio signal (linijski nivo), 2 cinch priključka
Relativna vlažnost zraka pri delovanju: 20-90 %, brez kondenzacije
Temperatura pri delovanju: 0 °C do +40 °C
Mere pribl.: 66 x 55 x 20 mm (s cinch priključki)
Teža pribl.: 40 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Pretvornik SpeaKa Professional, HDMI/kompozitni**
Kat. št.: **98 92 87**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.