

Fotoelektroniczny wykrywacz dymu

Nr art. 751291

Nr art. 751292

Wskazówki dotyczące miejsca montażu wykrywacza dymu.

- Umieścić wykrywacz w pobliżu sypialni, próbując zabezpieczyć drogę ucieczki z sypialni, ponieważ jest to zazwyczaj pomieszczenie znacznie oddalone od wyjścia. Jeżeli w domu znajduje się kilka sypialni zaleca się umieszczenie wykrywacza w każdej sypialni.
- Umieścić wykrywacz w pobliżu schodów, ponieważ przez schody dym i ogień rozprzestrzenia się bardzo łatwo.
- Umieścić minimum po jednym wykrywaczu na każdym piętrze domu.
- Umieścić wykrywacz w pomieszczeniu, w którym śpią palacze lub w którym znajduje się sprzęt elektryczny.
- Dym i inne opary unoszą się ku górze i rozprzestrzeniają poziomo. Zaleca się zatem umieszczenie wykrywacza na suficie w środku pomieszczenia. Montaż sufitowy zalecany jest w tradycyjnych domach. W przyczepach mieszkalnych urządzenie należy umieścić na ścianach bocznych.
- Przy montażu sufitowym należy zachować minimum 50 cm odstęp od ściany bocznej i 61 cm od każdego rogu.

Wykrywacza nie należy montować:

- w kuchni, gdzie różne opary mogą aktywować alarm,
- w garażu, gdzie występują spaliny emitowane przez pojazd,
- w pobliżu urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,
- w najwyższym punkcie dachu w kształcie litery A,
- w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza zakres od -5 do 38 st.C,

Użytkowanie, test i konserwacja.

Urządzenie podejmuje pracę zaraz po włożeniu baterii. Po zarejestrowaniu dużej ilości dymu w powietrzu następuje aktywacja alarmu, który wyłącza się po oczyszczeniu powietrza. Sprawdzenia wykrywacza należy dokonać naciskając przycisk testu na minimum 4 sek., do momentu aktywacji alarmu. Powoduje to aktywację programu samodzielnego testu, który aktywuje alarm, jeżeli tylko elektronika, sygnalizator i baterie działają prawidłowo. Zaleca się przeprowadzanie testu urządzenia raz w tygodniu w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli aktywacja alarmu nie następuje należy wymienić baterie. Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji. W pomieszczeniach zakurzonych zaleca się raz lub dwa razy w miesiący delikatne odkurzenie zewnętrznej części obudowy. W pozostałych pomieszczeniach wystarczy przeczyścić wykrywacz co 5-6 miesięcy.

Wymiana baterii.

Przy normalnym użytkowaniu jedna bateria 9 V powinna działać przez ok. 1 rok. Czas działania może być krótszy w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności i/ lub przy wysokiej temperaturze. Stan słabych baterii sygnalizowany jest poprzez sygnał akustyczny rozbrzmiewający co 30-40 sek. W powyższej sytuacji należy wymienić baterię na nową, tego samego typu. Po wymianie baterii zaleca się przeprowadzenie testu funkcjonowania.

Instalacja wykrywacza dymu.

- Odkręcić podstawę z stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i zdjąć.
- Przyłożyć podstawę do wybranego miejsca montażu i zaznaczyć miejsca wierceń. Przy drewnie lub belkach należy skorzystać z wiertła 2,5 mm i wywiercić otwory o głębokości 20 mm, a następnie przymocować podstawę urządzenia za pomocą śrub. Przy betonie lub murze należy skorzystać z wiertła 5,5 mm i przygotować otwory o głębokości 25-30 mm.
- Przymocować podstawę za pomocą dołączonych śrub.
- Umieścić baterie w wykrywaczu.
- Przymocować wykrywacz do podstawy, blokując poprzez przekręcenie w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.

Jeżeli wykrywacz nie pasuje do podstawy, należy upewnić się, czy baterie zostały włożone prawidłowo.