



NAVODILA ZA UPORABO

Prikazovalnik za temperaturo hladilne tekočine Raid HP, srebrn

Kataloška št.: 85 28 11



Kazalo

Adapter za cev s hladilno tekočino	2
Pozor	2
Montaža	2
Povezava s kabli	3
Inštrument za temperaturo hladilne tekočine	3
Mesto montaže	3
Povezava s kabli in informacije	3
Pozor	3
Nadaljnji inštrumenti Raid HP	4
Garancijski list	5

Adapter za cev s hladilno tekočino

Pozor

Za montažo temperaturnega senzorja za hladilno tekočino dodatno potrebujete adapter za cev s hladilno tekočino Raid HP.


Pri tem izmerite premer cevi s hladilno tekočino.

(Na voljo v velikostih od 28- 38 mm, št. izdelka proizvajalca 660400-405)

Najbolje je, da adapter pritrdite dovodno cev za hladilnik (torej na cev od motorja do hladilnika).

Montaža

1. Ločite minus pol akumulatorja.
2. Hladilno tekočino izpustite do te mere, da se v dovodni cevi za hladilnik na mestu, ki ga želite obdelati, več ne nahaja tekočina.
3. Iz karseda ravnega dela cevi izrežite pribl. 4-5 cm (slika 1).
4. Na vsak konec cevi nataknite objemko.
5. V ločeno cev vstavite adapter in ga fiksirajte z objemkami.
6. *Temperaturni senzor** skupaj z varovalom za vijake vstavite v navoj adapterja.
7. Po ustreznem času (za sušenje) ponovno dolijte hladilno tekočino.
8. Povežite s kabli.



Slika 1

Povezava s kabli

Adapter:

Majhen vijak poleg navoja za senzor je treba povezati z maso.

Senzor:

Črn kabel – prav tako povežete z maso.

Bel kabel – povežete z zelenim kablom inštrumenta.

* *Temperaturni senzor ni priložen adapterju za cev s hladilno tekočino, temveč je priložen inštrumentu!*

Inštrument za temperaturo hladilne tekočine

Mesto montaže

Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kabli.

Povezava s kabli in informacije

1. Z akumulatorja ločite minus pol.
2. Kable, ki prihajajo iz inštrumenta ali iz senzorja (v odvisnosti od modela) povežite s posameznimi kontakti v skladu s spodnjo tabelo.
3. V vednost: Oranžni kabel je plus kabel za vžig, pri služi vklopu inštrumenta ob vžigu, po želji pa ga lahko priključite na fazo stikala za luč.
Previdno: Ob priključitvi na stikalo za luč inštrument deluje samo takrat, ko je vklopljena luč.
4. Ponovno priključite akumulator.
5. Vaš inštrument je sedaj priključen.

Povezava s kabli pri: 2 x rdeča, 2 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena)

Povezava s kabli pri: 1 x rdeča, 1 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena)

Serije inštrumentov	Vžig/osvetljava	12 V trajni plus (+)	Masa (-)	Senzor
Srebrna	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
Karbon	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
Plazma	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
7-barvna	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
Night Flight	1 x oranžna	2 x rdeča	2 x črna	1 x zelena
Diamantna	1 x oranžna	2 x rdeča	2 x črna	1 x zelena
Oranžna	1 x oranžna	2 x rdeča	2 x črna	1 x zelena

Pozor

Pri seriji Plazma se na inštrument najprej priključi pretvornik s pomočjo vtiča. Sam pretvornik se nato poveže s kabli tako kot je opisano v zgornji tabeli pod vrstico Plazma.

Nadaljnji inštrumenti Raid HP

Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti:

tlak olja, temperatura olja, temperatura vode, prikazovalnik polnilnega tlaka, merilnik vakuumu in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah (vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki in montažnim materialom).

www.raidhp.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prikazovalnik za temperaturo hladilne tekočine Raid HP, srebrn**
Kat. št.: **85 28 11**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.