

ⓓ **Bedienungsanleitung**

USB3.0 zu IDE+SATA Konverter

Best.-Nr. 1277996

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dazu, eine Festplatte/SSD oder ein optisches Laufwerk (jeweils IDE oder SATA) an einer USB-Schnittstelle zu betreiben.

Ein mitgeliefertes externes Netzteil dient zur Stromversorgung des Konverters und der angeschlossenen Festplatte/SSD bzw. des optischen Laufwerks.

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie diese auf.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden!

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Konverter
- Steckernetzteil
- USB3.0-Kabel
- Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke
- Bedienungsanleitung

Symbol-Erklärungen, Aufschriften



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Dieses Symbol weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.



Das „Pfeil“-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienungshinweise.

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie!

a) Allgemein

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.
- Eine Wartung oder Reparatur darf nur durch einen Fachmann durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

b) Steckernetzteil

- Der Aufbau des Steckernetzteils entspricht der Schutzklasse II. Als Spannungsquelle für das Steckernetzteil darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose verwendet werden.
- Die Netzsteckdose, in die das Steckernetzteil eingesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil niemals am Kabel aus der Netzsteckdose. Fassen Sie es seitlich am Gehäuse an und ziehen Sie es dann aus der Netzsteckdose heraus.
- Wenn das Steckernetzteil Beschädigungen aufweist, so fassen Sie es nicht an, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist (zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter abschalten, so dass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist).

Ziehen Sie erst danach das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose. Entsorgen Sie das beschädigte Steckernetzteil umweltgerecht, verwenden Sie es nicht mehr. Tauschen Sie es gegen ein baugleiches Steckernetzteil aus.




c) Betrieb

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Geräte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.
Betreiben Sie das Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann.
- Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen Innenräumen geeignet. Das gesamte Produkt darf nicht feucht oder nass werden, fassen Sie es niemals mit nassen Händen an!
Beim Steckernetzteil besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Vermeiden Sie folgende widrige Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort oder beim Transport:
 - Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
 - Kälte oder Hitze, direkte Sonneneinstrahlung
 - Staub oder brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
 - starke Vibrationen, Stöße, Schläge
 - starke Magnetfelder, wie in der Nähe von Maschinen oder Lautsprechern
- Wählen Sie als Aufstellort für den Konverter und die angeschlossene Festplatte/SSD bzw. das optische Laufwerk eine stabile, ebene, waagrechte und ausreichend große Fläche.
- Bewegen Sie eine Festplatte niemals, wenn sie in Betrieb ist bzw. sich die Magnetscheiben nach dem Ausschalten drehen. Hierdurch kann es zu Datenverlust kommen! Außerdem könnte die Festplatte beschädigt werden, wenn der Schreib-/Lesekopf auf der Magnetscheibe aufsetzt.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Außerdem besteht beim Steckernetzteil Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Achten Sie beim Aufstellen des Produkts darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

Bedienelemente und Anschlüsse

- 1 USB3.0-Anschlussbuchse
- 2 Niedervolt-Rundbuchse für Anschluss des mitgelieferten Steckernetzteils
- 3 Ausgangsbuchse für Stromversorgung von IDE-Laufwerken
- 4 Anschluss für IDE-Laufwerke
- 5 LED „PWR“
- 6 LED „USB3.0“
- 7 LED „IDE“
- 8 LED „SATA“
- 9 Anschluss für 6,35 cm-/2,5“-IDE-Laufwerke
- 10 Anschluss für SATA-Laufwerke



Allgemeine Informationen zum Anschluss von Laufwerken

- Vor dem Anstecken bzw. Abstecken eines Laufwerks (Festplatte/SSD oder optisches Laufwerk) ist die Stromversorgung auszuschalten. Bringen Sie hierzu den Wippschalter im Anschlusskabel des Steckernetzteils in die Stellung „OFF“ (aus).
- Es ist möglich, ein SATA-Laufwerk und ein IDE-Laufwerk gleichzeitig zu betreiben.
Folgende zwei Kombinationen sind möglich:
 - a) SATA-Laufwerk + 6,35 cm-/2,5“-IDE-Laufwerk
 - b) SATA-Laufwerk + 8,89 cm-/3,5“-IDE-Laufwerk

➔ Abhängig von der Stromaufnahme der angeschlossenen Kombination ist es u.U. erforderlich, ein stärkeres Netzteil als das mitgelieferte zu verwenden.

Dies kann vor allem in Verbindung mit älteren Laufwerken erforderlich werden, oder wenn Sie ein optisches Laufwerk anschließen (z.B. IDE-Festplatte und SATA-Blu-ray-Brenner).

Es ist hier ein Netzteil erforderlich mit einer stabilisierten Ausgangsspannung von +12 V/DC und einem Ausgangsstrom von mindestens 3,5 A. Der Rundstecker (Außendurchmesser 5,5 mm, Innendurchmesser 2,1 mm) muss am Innenkontakt Plus/+ führen, am Außenkontakt Minus/-.

Anschluss eines 6,35 cm-/2,5"-IDE-Laufwerks

- Das Laufwerk muss auf „Master“ eingestellt sein. Andernfalls wird das Laufwerk nicht richtig erkannt. Beachten Sie für die richtige Einstellung die Bedienungsanleitung zu dem von Ihnen verwendeten Laufwerk, den Aufschriften auf dem Laufwerk oder Informationen auf der Internetseite des jeweiligen Herstellers.
- Bringen Sie den Wippenschalter im Kabel des mitgelieferten Steckernetzteils in die Position „OFF“ (aus).
- Verbinden Sie das Laufwerk mit dem entsprechenden IDE-Anschluss (9), achten Sie beim Anschluss des 44poligen Flachsteckers auf die richtige Orientierung. Die Elektronik einer Festplatte/SSD zeigt nach unten, die LEDs auf dem Gehäuse des Konverters nach oben.

Anschluss eines 8,89 cm-/3,5"-IDE-Laufwerks

- Das Laufwerk muss auf „Master“ eingestellt sein. Andernfalls wird das Laufwerk nicht richtig erkannt. Beachten Sie für die richtige Einstellung die Bedienungsanleitung zu dem von Ihnen verwendeten Laufwerk, den Aufschriften auf dem Laufwerk oder Informationen auf der Internetseite des jeweiligen Herstellers.
- Bringen Sie den Wippenschalter im Kabel des mitgelieferten Steckernetzteils in die Position „OFF“ (aus).
- Verbinden Sie das Laufwerk mit dem entsprechenden IDE-Anschluss (4), achten Sie beim Anschluss des 40poligen Flachsteckers auf die richtige Orientierung. Die Elektronik der Festplatte zeigt nach unten, die LEDs auf dem Gehäuse des Adapters nach oben.
- Verbinden Sie den Stromanschluss des Laufwerks über das mitgelieferte Stromkabel mit der Ausgangsbuchse (3). Über die IDE-Datenverbindung allein erfolgt keine Stromversorgung des Laufwerks!

Anschluss eines SATA-Laufwerks

- Bringen Sie den Wippenschalter im Kabel des mitgelieferten Steckernetzteils in die Position „OFF“ (aus).
- Verbinden Sie das Laufwerk mit dem entsprechenden SATA-Anschluss (10).

Inbetriebnahme/Betrieb

- Verbinden Sie die USB-Buchse (1) über das mitgelieferte USB3.0-Kabel mit einem USB-Port Ihres Computers (vorrangig eine USB3.0-Buchse verwenden).
- Falls noch nicht geschehen, so schließen Sie an der Niedervolt-Rundbuchse (2) den entsprechenden Rundstecker des Steckernetzteils an; stecken Sie das Steckernetzteil in eine ordnungsgemäße Netzsteckdose.
- Starten Sie Ihren Computer und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig geladen ist.
- Bringen Sie den Wippenschalter im Stromkabel des Steckernetzteils in die Stellung „ON“ (eingeschaltet). Die LED „PWR“ (5) leuchtet auf.



Achtung!

Bewegen Sie eine Festplatte niemals, wenn sie in Betrieb ist bzw. sich die Magnetscheiben nach dem Ausschalten drehen. Hierdurch kann es zu Datenverlust kommen! Außerdem könnte die Festplatte beschädigt werden, wenn der Schreib-/Lesekopf auf der Magnetscheibe aufsetzt.

- Bei der Erstinbetriebnahme des Konverters erkennt das Betriebssystem (z.B. Windows) neue Hardware und installiert den benötigten Treiber. Dieser ist im Betriebssystem enthalten, deshalb liegt kein eigener Datenträger mit Treiber bei.
- Wenn die Festplatte/SSD bereits partitioniert ist und sich Daten darauf befinden, so sollte sie nach wenigen Sekunden im Dateimanager von Windows erscheinen.

Bei einer neu gekauften Festplatte/SSD ist es erforderlich, diese zunächst zu partitionieren und zu formatieren, siehe nächster Abschnitt.

Festplatte partitionieren und formatieren

Eine neu gekaufte/leere Festplatte/SSD muss zuerst partitioniert und anschließend formatiert werden, bevor Daten darauf gespeichert werden können.

Ab Windows XP und höher ist das Partitionieren sehr leicht über die Computerverwaltung möglich. Wählen Sie dort die richtige Festplatte/SSD aus und legen Sie eine neue Partition an. Anschließend ist diese zu formatieren.



Achten Sie unbedingt darauf, dass die neue Festplatte/SSD formatiert wird und nicht eine bereits vorhandene Festplatte/SSD bzw. Partition, Datenverlust!

Ein Formatieren der Festplatte/SSD (bzw. das Löschen und erneute Anlegen einer Partition und das nachfolgende Formatieren) löscht alle vorhandenen Daten! Führen Sie ggf. vorher eine Datensicherung durch!

Handhabung

- Bewegen Sie eine Festplatte bei Betrieb niemals. Stoßen Sie nicht dagegen, kippen Sie die Festplatte niemals um, stellen Sie die Festplatte niemals an eine andere Position. Legen Sie eine Festplatte flach auf den Tisch; stellen Sie sie niemals hochkant auf.

Warten Sie auch nach dem Ausschalten mindestens 20 Sekunden, bevor die Festplatte bewegt wird, andernfalls kann diese beschädigt werden! Die Festplatte bringt den Schreib-/Lesekopf nach dem Ausschalten automatisch in eine Parkposition, der Antriebsmotor wird abgeschaltet und die sich im Inneren der Festplatte rotierenden Magnetscheiben werden abgebremst.

- Transportieren Sie eine Festplatte, eine SSD oder ein optisches Laufwerk in einer geeigneten gepolsterten Transporttasche.
- Achten Sie beim Aufstellen des Produkts darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden.

Reinigung

Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose. Warten Sie nach dem Ausschalten einer Festplatte mindestens 20 Sekunden, bevor diese bewegt wird (siehe Kapitel „Handhabung“).

Zur Reinigung des Produkts genügt ein sauberes, trockenes und weiches Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, dadurch sind Verfärbungen des Gehäuses möglich! Staub kann mit einem sauberen, weichen Pinsel und einem Staubsauger sehr leicht entfernt werden.

Tipps & Hinweise

- USB-Geräte erlauben das Ein- und Ausstecken während dem Betrieb (bzw. das Ein- und Ausschalten).

Sie sollten dabei aber beachten, dass evtl. Dateien beschädigt werden könnten oder Windows abstürzen könnte, wenn bei einer Datenübertragung das Verbindungskabel herausgezogen wird (bzw. die Stromversorgung abgeschaltet wird).

Bei Windows erscheint bei USB-Betrieb von externen Festplatten normalerweise ein Pfeilsymbol in der Menüleiste, über das man Windows anweisen kann, das Gerät zu „trennen“, die Datenübertragungen also so zu beenden, dass man das Verbindungskabel gefahrlos abstecken kann.

- USB3.0-Geräte sind abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass Sie das Produkt auch an einem herkömmlichen „langsamen“ USB2.0/1.1-Port anschließen können. Eine höhere Geschwindigkeit ist so aber natürlich nicht möglich.

- Bewegen Sie eine Festplatte nicht, wenn sie eingeschaltet ist. Warten Sie auch nach dem Ausschalten mindestens 20 Sekunden, bevor die Festplatte bewegt wird (siehe Kapitel „Handhabung“).

- Für die Berechnung von „MBytes“ oder „GBytes“ bei der Festplattenkapazität gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten.

Für „alte Computer-Profis“ sind 1kByte genau 1024 Bytes (binär $=2^10$). 1MByte sind $1024 \times 1024 = 1048576$ Bytes (binär $=2^20$) usw. Für „normale“ Anwender sind aber 1kByte (1 „Kilo-byte“) nur 1000Bytes, genauso wie z.B. 1 Kilometer genau 1000 Meter hat. 1MByte sind also „nur“ 1 Million Bytes, also 1000000 Bytes. Die Festplattenhersteller selbst rechnen mit 1000 Bytes = 1kByte.

Aus diesem Grund kommt es bei der Angabe der Festplattenkapazität des Herstellers und der angezeigten Festplattenkapazität des Betriebssystems zu Abweichungen, da unterschiedliche Rechenmethoden verwendet werden.

- Bitte beachten Sie, dass der Betrieb einer großen aktuellen Festplatte nur mit einem aktuellen Betriebssystem problemlos möglich ist (z.B. Windows 7 oder höher).

- Führen Sie im eigenen Interesse eine regelmäßige Datensicherung durch. Sehr wichtige Daten sollten Sie in jedem Falle mehrfach auf verschiedenen Datenträgern speichern und auch an unterschiedlichen Orten aufbewahren.

- Die Zugriffs-LEDs „IDE“ (7) bzw. „SATA“ (8) blinken bei Zugriffen auf IDE- bzw. SATA-Laufwerk.

- Die LED „USB3.0“ (6) leuchtet, wenn eine USB3.0-Datenverbindung erkannt wird.

Entsorgung



Elektronische und elektrische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

a) Konverter

Betriebsspannung.....	12 V/DC
USB-Standard.....	USB3.0 (abwärtskompatibel zu USB2.0/1.1)
Anschlüsse.....	SATA, 40pol. IDE, 44pol. IDE
Festplattenkapazität	max. 3 TB
Umgebungsbedingungen.....	Temperatur -10 °C bis +50 °C, Luftfeuchte max. 95%, nicht kondensierend
Abmessungen.....	98 x 66 x 21,5 mm (L x B x H)
Gewicht.....	52 g

b) Steckernetzteil

Betriebsspannung.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Ausgang.....	12 V/DC, 2 A



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

GB Operating instructions

USB3.0 to IDE/SATA converter

Item no. 1277996

Intended use

The product can be used to operate a hard drive/SSD or an optical drive (either IDE or SATA) via a USB interface.

The external wall plug transformer provided is used to supply the power for the converter and the connected hard drive/SSD or optical drive.

Always observe the safety instructions included in these operating instructions. Please read the operating instructions carefully and keep them.

Any use other than that described above could lead to damage to this product and involves the risk of short circuits, fire, electric shock, etc. No part of the product may be modified or converted!

This product complies with the applicable national and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Converter
- Wall plug transformer
- USB3.0 cable
- Power cable for IDE drives
- Operating instructions

Explanation of symbols, inscriptions



The lightning symbol inside a triangle is a warning to inform you of potential risks for your health and life, such as electrical shock.



This symbol indicates specific risks associated with handling, function or use.



The "arrow" symbol indicates special tips and operating information.

Safety instructions



Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage!



We shall not accept liability for damage to property or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions! The warranty will be void in such cases!

a) General

- The unauthorised conversion and/or modification of the product is not permitted for safety and approval reasons (CE). Do not disassemble the product.
- Any maintenance or repair work may only be performed by an expert.
- Do not leave packaging material carelessly lying around, since it could become a dangerous plaything for children.

b) Wall plug transformer

- The design of the wall plug transformer complies with Protection Class II. Use only a standard mains socket as the power source for the wall plug transformer.
- The mains socket into which the wall plug transformer is plugged must be easily accessible.
- Do not pull the wall plug transformer from the mains socket by pulling on the cable. Hold it on the sides of the casing and pull it out of the mains socket.
- Never touch a wall plug transformer that shows signs of damage, as this could cause a fatal electric shock!

First, switch off the mains voltage to the socket to which the wall plug transformer is connected (switch off at the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse or switch off at the corresponding RCD protective switch, so that all poles of the mains socket are disconnected).

You can then unplug the wall plug transformer from the mains socket. Dispose of the faulty wall plug transformer in an environmentally friendly way, do not use it any more. Replace it with a wall plug transformer of the same design.




c) Operation

- This product is not a toy. Devices operated using mains voltages should not be used by children. Particular care must therefore be exercised if children are around. Use the product where it is out of the reach of children.
- The product is intended for use in dry, indoor locations only. No part of the product should become damp or wet; never handle it if your hands are wet! Wall plug transformers pose the potential risk of a fatal electric shock!
- Avoid the following adverse conditions at the installation location and during transport:
 - Dampness or excessive humidity
 - Extreme cold or heat, direct sunlight
 - Dust or flammable gases, fumes or solvents
 - Strong vibrations, impacts or blows
 - Strong magnetic fields such as those found in the vicinity of machinery or loud-speakers
- Choose a stable, even, flat and sufficiently large surface to place the converter and the connected hard drive/SSD or optical drive on.
- Never move a hard drive when in operation or whilst the magnet discs rotate after switching off. Otherwise, data may be lost! In addition, the hard drive could be damaged if the write/read head touches the magnetic disc.
- Never use the product immediately after it has been taken from a cold room to a warm one. The condensation that forms can destroy the product under certain circumstances. The wall plug transformer also poses a risk for a potentially fatal electric shock! Allow the product to reach room temperature before connecting it to the power supply and putting it into use. This may take several hours.
- When setting up the product, make sure that the cables are neither kinked nor pinched.
- Handle the product with care; it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.

Controls and connections

- 1 USB3.0 connector
- 2 Round low-voltage socket for the connection of the wall plug transformer supplied
- 3 Output socket to power the IDE drives
- 4 Connection for the IDE drives
- 5 "PWR" LED
- 6 "USB3.0" LED
- 7 "IDE" LED
- 8 "SATA" LED
- 9 Connection for 6.35 cm/2.5" IDE drives
- 10 Connection for the SATA drives



General information on connecting drives

- Turn off the power supply before connecting or disconnecting a drive (hard drive/SSD or optical drive). To do this, move the rocker switch on the cable of the wall plug transformer into the position "OFF".
- It is possible to operate an SATA drive and an IDE drive at the same time.

The following two combinations are possible:

- a) SATA drive + 6.35 cm/2.5" IDE drive
- b) SATA drive + 8.89 cm/3.5" IDE drive

➔ Depending on the power consumption of the connected combination, it might be necessary to use a more powerful wall plug transformer than the one supplied.

This might become necessary when using older drives or when connecting an optical drive (e.g. IDE drive and SATA Blu-ray burner).

In this case, a wall plug transformer with a stabilised voltage output of +12 V/DC and a current output of at least 3.5 A is required. The round plug (outside diameter 5.5 mm, inside diameter 2.1 mm) must have the positive/+ pole at the inside contact and negative/- at the outside contact.

Connection of a 6.35 cm/2.5" IDE drive

- The drive must be set as "master". Otherwise the drive will not be properly recognised. Please consult the operating instructions for the drive you are using, the inscriptions on the drive or the information on the website of the respective manufacturer to ensure the correct setting is used.
- Move the rocker switch on the cable of the wall plug transformer supplied into the position "OFF".
- Connect the drive to the respective IDE connection (9) observing the correct alignment of the 44-pin flat cable plug. The electronics of a hard drive/SSD are pointed downwards, the LEDs on the enclosure of the converter upwards.

Connect an 8.89 cm/3.5" IDE drive

- The drive must be set as "master". Otherwise the drive will not be properly recognised. Please consult the operating instructions for the drive you are using, the inscriptions on the drive or the information on the website of the respective manufacturer to ensure the correct setting is used.
- Move the rocker switch on the cable of the wall plug transformer supplied into the position "OFF".
- Connect the drive to the respective IDE connection (4) observing the correct alignment of the 40-pin flat cable plug. The electronics of the hard drive are pointed downwards, the LEDs on the enclosure of the adapter upwards.
- Connect the power connector of the drive with the output socket (3) using the power cable supplied. There is no power supply to the drive via the IDE data connection!

Connection of an SATA drive

- Move the rocker switch on the cable of the wall plug transformer supplied into the position "OFF".
- Connect the drive to the respective SATA connector (10).

Getting started / operation

- Connect the USB socket (1), via the USB3.0 cable enclosed, to a USB port on your computer (use a USB3.0 socket where possible).
- If you have not done so, connect the corresponding round plug of the wall plug transformer to the round low-voltage socket (2); plug the wall plug transformer into a standard mains socket.
- Switch your computer on, and wait until the operating system has finished booting.
- Move the rocker switch on the cable of the wall plug transformer into the position "ON". The "PWR" LED (5) lights up.



Warning!

Never move a hard drive when in operation or whilst the magnet discs rotate after switching off. Otherwise, data may be lost! In addition, the hard drive could be damaged if the write/read head touches the magnetic disc.

- When using the converter for the first time, the operating system (e.g. Windows) detects new hardware and automatically installs the required driver. This driver is included in the operating system. Therefore, no separate data carrier with driver is enclosed with the delivery.
- If the hard drive/SSD is already partitioned and data is present, it should appear in the Windows file manager after a few seconds.
If the hard drive/SSD is new, it is necessary to partition and format it; see next section.

Partitioning / formatting the hard drive

Firstly, a new/empty hard drive/SSD has to be partitioned and subsequently formatted before any data can be saved on it.

From Windows XP and higher, partitioning and formatting are very easy to perform from the Control Panel. This is where you select the correct hard drive/SSD and create a new partition. It then has to be formatted.



Make absolutely sure that you format the new hard drive/SSD and not an existing hard drive/SSD or partition. It can result in the loss of data!

Formatting the hard drive/SSD (or deleting and recreating a partition and formatting it afterwards) deletes all existing data! You should perform a data backup first!

Handling

- Never move a hard drive when in operation. Do not hit it, do not tilt it, never move it from one location to another. Never stand a hard drive on its edge, place it flat on the table.
After unplugging the connection cable, wait for at least 20 seconds before you move the hard drive, otherwise it can be damaged! After switching off the hard drive, the write/read head will be brought into a parking position, the drive motor will be switched off and the internal rotating magnetic discs inside the hard drive slow down.
- Carry a hard drive, an SSD or an optical drive in a suitable padded carrying case.
- When setting up the product, make sure that the cables are neither kinked nor pinched.

Cleaning

Switch off the product and pull the wall plug transformer out of the mains socket. After switching off the hard drive, wait for at least 20 seconds before you move it (see chapter "Handling").

Use a clean, dry soft cloth to clean the product. Do not use any aggressive cleaning agents as these could leave stains on the casing! Dust can easily be removed using a clean, soft brush and a vacuum cleaner.

Tips & notes

- USB devices can be plugged in and disconnected whilst the PC is in operation (or switched on/off).
But you should keep in mind that files might be damaged or Windows might crash if the connection cable is unplugged during data transfer (or if the power supply is disconnected).
In Windows, an arrow symbol is usually displayed in the menu bar when a USB device, such as an external hard drive, is in operation. Click this arrow symbol to "separate" the device, i.e. to terminate data transmission, so you can disconnect the connection cable without risking losing data.
- USB3.0 devices are backwards compatible. That means that you can also connect the product to a common "slow" USB2.0/1.1 port. However, a higher speed is of course not possible.
- Do not move the hard drive when it is switched on. Wait for at least 20 seconds after switching off the hard drive before moving it (see chapter "Handling").
- To calculate "MBytes" or "GBytes" for the hard drive capacity, there are two possibilities.
For "experienced computer pros", 1kByte is exactly 1024 Bytes (binary =2¹⁰). 1MByte is 1024*1024=1048576 Bytes (binary =2²⁰), etc. For "normal" users, 1kByte (1 "kilobyte") is only 1000 Bytes, just as 1 kilometre is exactly 1000 metres. So 1 MByte is "only" 1 million bytes, i.e. 1000000 bytes. Hard drive manufacturers calculate with 1000 bytes = 1kByte.
Thus, there is a difference between the manufacturer's specification of the hard drive capacity and the displayed hard drive capacity due to the use of different calculation methods.
- Please note that the problem-free use of a current large hard drive is only possible with a current operation system (e.g. Windows 7 or higher).
- In your own interest, perform backups regularly. Crucial data should be stored as copies on multiple data carriers and also kept in different locations.
- The access LED "IDE" (7) or "SATA" (8) flashes when accessing an IDE or SATA drive.
- The LED "USB3.0" (6) is illuminated when a USB3.0 data connection has been detected.

Disposal



Electrical and electronic equipment do not belong in the regular household waste.

Please dispose of the product, when it is no longer of use, according to the current statutory requirements.

Technical data

a) Converter

Operating voltage.....	12 V/DC
USB standard.....	USB3.0 (backwards compatible with USB2.0/1.1)
Connections.....	SATA, 40-pin, IDE, 44-pin IDE
Hard drive capacity.....	max. 3 TB
Ambient conditions.....	Temperature -10 °C to +50 °C, air humidity max. 95%, not condensing
Dimensions.....	98 x 66 x 21.5 mm (L x W x H)
Weight.....	52 g

b) Wall plug transformer

Operating voltage.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Output.....	12 V/DC, 2 A



This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represents the technical status at the time of printing.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

F Mode d'emploi

Convertisseur USB 3.0 vers IDE+SATA

N° de commande 1277996

Utilisation conforme

Le produit est destiné à faire fonctionner un disque dur/SSD ou un lecteur de disque optique (respectivement IDE ou SATA) sur une interface USB.

Un bloc d'alimentation externe fourni sert à l'alimentation électrique du convertisseur et du disque dur/SSD sur lequel le lecteur de disque optique raccordé.

Il faut impérativement tenir compte des consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le soigneusement.

Toute utilisation autre que celle décrite précédemment peut endommager cet appareil. Par ailleurs, elle peut entraîner des risques de court-circuit, d'incendie, de décharge électrique, etc. Aucun composant du produit ne doit être modifié ni transformé !

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprise et les désignations de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Étendue de la livraison

- Convertisseur
- Bloc d'alimentation
- Câble USB3.0
- Cordon d'alimentation pour le disque dur/lecteur de disque IDE
- Mode d'emploi

Explications des symboles, inscriptions



Le symbole avec l'éclair dans un triangle est utilisé pour signaler un danger pour votre santé, p. ex. une électrocution.



Ce symbole indique les risques spécifiques lors du maniement, du service et de l'utilisation.



Le symbole de la « flèche » renvoie à des conseils et à des consignes d'utilisation particuliers.

Consignes de sécurité



Tout dommage résultant d'un non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !



De même, nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une manipulation de l'appareil non conforme aux spécifications ou du non-respect des présentes consignes de sécurité ! Dans de tels cas, la garantie prend fin !

a) Généralités

- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de modifier la construction ou de transformer l'appareil de son propre gré. Ne le démontez pas.
- La maintenance ou les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.

b) Bloc d'alimentation

- La construction du bloc d'alimentation est conforme à la classe de protection II. Le bloc d'alimentation ne doit être branché que sur une prise de courant appropriée.
- La prise de courant sur laquelle le bloc d'alimentation sera branché, doit être facilement accessible.
- Ne débranchez jamais le bloc d'alimentation en tirant sur le câble. Tenez le boîtier latéralement et débranchez-le de la prise de courant.
- Si le bloc d'alimentation présente des dommages, ne le touchez pas. Vous courriez un risque d'électrocution mortelle !

Coupez d'abord la tension d'alimentation de la prise du réseau sur laquelle il est branché (déconnectez le coupe-circuit automatique ou retirez le fusible, puis coupez le disjoncteur différentiel approprié de sorte que la prise de courant soit déconnectée sur tous les pôles).

Seulement après, débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant. Éliminez le bloc d'alimentation endommagé en respectant l'environnement. Ne l'utilisez plus. Remplacez le bloc d'alimentation par un autre du même type.




c) Mise en service

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez les appareils fonctionnant sous tension du secteur hors de portée des enfants. Soyez particulièrement vigilant lors du fonctionnement en présence d'enfants.
Placez le produit de sorte de le mettre hors de portée des enfants.
- Ce produit est homologué uniquement pour une utilisation intérieure, dans des locaux secs et fermés. L'ensemble de l'appareil ne doit ni prendre l'humidité ni être mouillé. Ne le touchez jamais avec des mains mouillées !
Avec le bloc d'alimentation, il y a en plus danger de mort par électrocution !
- Il convient d'éviter les conditions défavorables suivantes sur le lieu d'installation ou lors du transport :
 - présence d'eau ou humidité de l'air trop élevée
 - froid ou chaleur extrême, exposition aux rayons directs du soleil
 - poussières ou gaz, vapeurs ou solvants inflammables
 - vibrations intenses, coups, chocs
 - champs magnétiques intenses comme à proximité de machines ou de haut-parleurs
- Choisissez comme emplacement pour le convertisseur et le disque dur/SSD ou le lecteur de disque optique raccordé une surface stable, plane, horizontale et suffisamment grande.
- Ne déplacez jamais un disque dur lorsqu'il fonctionne ou quand les disques magnétiques tournent encore après la mise en arrêt. Cela peut conduire à la perte de données ! En outre, le disque dur peut être endommagé si la tête de lecture/d'écriture touche le disque magnétique.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il vient d'être transporté d'un local froid vers un local chaud. La condensation formée risquerait d'endommager le produit. Par ailleurs, vous courriez un risque d'électrocution mortelle en raison du bloc d'alimentation enfichable !
Laissez l'appareil éteint s'acclimater à la température ambiante avant de le brancher et de le mettre en service. Cela peut prendre plusieurs heures selon les cas.
- Veillez à ce que les câbles ne soient ni pliés, ni coincés lors de la mise en place de l'appareil.
- Cet appareil doit être manipulé avec précaution ; les coups, les chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

Éléments de commande et raccords

- 1 Prise de connexion USB 3.0
- 2 Prise ronde basse tension pour brancher le bloc d'alimentation fourni
- 3 Prise de sortie pour l'alimentation électrique du lecteur de disque IDE
- 4 Prise pour le lecteur de disque IDE
- 5 Voyant LED « PWR »
- 6 Voyant LED « USB3.0 »
- 7 Voyant LED « IDE »
- 8 Voyant LED « SATA »
- 9 Raccordement pour lecteur de disque IDE de 6,35 cm/2,5 po
- 10 Prise pour le lecteur de disque SATA



Informations générales relatives au raccordement des lecteurs

- L'alimentation électrique doit être éteinte avant de brancher ou débrancher un lecteur de disque (disque dur/SSD ou un lecteur de disque optique). Pour ce faire, placez l'interrupteur à bascule sur le câble de raccordement du bloc d'alimentation en position « OFF » (éteint).

- Il est possible de faire fonctionner un lecteur SATA et un lecteur IDE simultanément.

Les deux combinaisons suivantes sont possibles :

- a) Lecteur SATA + lecteur IDE de 6,35 cm/2,5 po
- b) Lecteur SATA + lecteur IDE de 8,89 cm/3,5 po

→ Selon la consommation de la combinaison raccordée, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un bloc d'alimentation plus performant que celui fourni.

Cela peut être particulièrement nécessaire pour les anciens lecteurs, ou si vous connectez un lecteur optique (p. ex. un disque dur IDE et un graveur SATA Blu-ray).

Un bloc d'alimentation avec une tension de sortie stabilisée de +12 V/DC et un courant de sortie de 3,5 A minimum est requis ici. Le connecteur rond (diamètre extérieur 5,5 mm, diamètre intérieur 2,1 mm), doit présenter un contact intérieur positif/+ et un contact extérieur négatif/-.

Raccordement d'un lecteur IDE 6,35 cm/2,5 po

- Le lecteur doit être réglé sur « Master ». Dans le cas contraire le lecteur n'est pas reconnu correctement. Pour un réglage correct, respectez le mode d'emploi du lecteur de disque que vous utilisez, les inscriptions sur le lecteur de disque ou les informations que vous trouverez sur le site Internet du fabricant respectif.
- Placez l'interrupteur à bascule sur le câble du bloc d'alimentation fourni dans la position « OFF » (éteint).
- Raccordez le lecteur au port IDE correspondant (9). Respectez la bonne orientation lors du raccordement du connecteur plat à 44 broches. L'électronique d'un disque dur/SSD est orienté vers le bas, les voyants LED du boîtier du convertisseur sont orientés vers le haut.

Raccordement d'un lecteur IDE 8,89 cm/3,5 po

- Le lecteur doit être réglé sur « Master ». Dans le cas contraire le lecteur n'est pas reconnu correctement. Pour un réglage correct, respectez le mode d'emploi du lecteur de disque que vous utilisez, les inscriptions sur le lecteur de disque ou les informations que vous trouverez sur le site Internet du fabricant respectif.
- Placez l'interrupteur à bascule sur le câble du bloc d'alimentation fourni dans la position « OFF » (éteint).
- Raccordez le lecteur au port IDE correspondant (4). Respectez la bonne orientation lors du raccordement du connecteur plat à 40 broches. L'électronique du disque dur vers le bas, les LED sur l'appareil de l'adaptateur vers le haut.
- Raccordez le connecteur d'alimentation du lecteur à la prise de sortie (3) via le câble d'alimentation. Il n'y a pas d'alimentation électrique du lecteur via une connexion de données IDE uniquement !

Raccordement pour lecteur SATA

- Placez l'interrupteur à bascule sur le câble du bloc d'alimentation fourni dans la position « OFF » (éteint).
- Raccordez le lecteur au port SATA correspondant (10).

Mise en service / Fonctionnement

- Raccordez la fiche USB (1) à un port USB de votre ordinateur via le câble USB 3.0 fourni (utilisez de préférence une fiche USB 3.0).
- Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez la fiche ronde correspondante du bloc d'alimentation enfichable à la prise ronde basse tension (2) ; branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant en parfait état de marche.
- Démarrez votre ordinateur et attendez jusqu'à ce que le système d'exploitation soit complètement chargé.
- Placez l'interrupteur à bascule sur le câble d'alimentation du bloc d'alimentation en position « ON » (marche). Le voyant LED « PWR » (5) s'allume.



Attention !

Ne déplacez jamais un disque dur lorsqu'il fonctionne ou quand les disques magnétiques tournent encore après la mise en arrêt. Cela peut conduire à la perte de données ! En outre, le disque dur peut être endommagé si la tête de lecture/d'écriture touche le disque magnétique.

- Lors de la première mise en service du convertisseur, le système d'exploitation détecte (p. ex. Windows) le nouveau matériel et installe le pilote requis. Il est déjà inclus dans le système d'exploitation. Par conséquent, il n'y a pas de support de données contenant le pilote.
- Si le disque dur/SSD est déjà partitionné et s'il contient des données, celui-ci devrait apparaître au bout de quelques secondes dans le gestionnaire de fichiers de Windows.
En cas de disque dur/SSD neuf, il est nécessaire de partitionner et de formater celui-ci en premier lieu.

Partitionner / formater le disque dur

Un disque dur/SSD nouveau/vierge doit d'abord être partitionné puis formaté avant de pouvoir conserver des données.

À partir de Windows XP (et dans les versions supérieures), la partition est très facile à réaliser via le Panneau de configuration. Sélectionnez le disque dur/SSD approprié, puis créez une nouvelle partition. Ensuite, formatez celui-ci.



Veillez impérativement à formater le nouveau disque dur/SSD et non un disque dur/SSD ou une partition déjà existant(e). Vous perdriez vos données !

Un formatage du disque dur/SSD (ou la suppression d'une partition suivie de la création d'une nouvelle partition et du formatage) supprime toutes les données qui y sont enregistrées ! Avant de faire cela, il est éventuellement nécessaire d'effectuer une sauvegarde de vos données !

Maniement

- Ne déplacez jamais un disque dur pendant son fonctionnement. Ne donnez pas de coups, ne renversez pas le disque dur, ne le déplacez pas. Posez un disque dur à plat sur une table. Ne le posez jamais à la verticale.
De même, après la mise hors service, attendez au moins 20 secondes avant de déplacer le disque dur, sinon il risque d'être endommagé ! Après la mise hors service, le disque dur met la tête de lecture/d'écriture automatiquement dans une position d'arrêt, le moteur d'entraînement s'arrête et les disques magnétiques qui tournent à l'intérieur du disque dur sont freinés.
- Transportez un disque dur, un disque SSD ou un lecteur de disque optique dans une housse de transport remboursée appropriée.
- Veillez à ce que les câbles ne soient ni pliés, ni coincés lors de la mise en place de l'appareil.

Nettoyage

Débranchez le produit et débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant. Après avoir éteint un disque dur, attendez au moins 20 secondes avant de le déplacer (voir le chapitre « Maniement »).

Un chiffon propre, sec et doux suffit pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, cela risquerait de provoquer un changement de couleur du boîtier ! La poussière peut être facilement enlevée à l'aide d'un pinceau propre et doux ou d'un aspirateur.

Conseils et indications

- Les appareils USB peuvent être branchés ou débranchés (ou allumés et éteints) lorsque l'ordinateur fonctionne.
Notez cependant que les fichiers peuvent être endommagés ou que Windows peut planter si vous débranchez le câble de raccordement (ou si vous coupez l'alimentation électrique) pendant le transfert des données.
Sous Windows, un symbole de la flèche apparaît normalement dans la barre des menus pour le mode USB utilisé avec des disques durs externes, permettant d'ordonner à Windows de « déconnecter » l'appareil et d'arrêter les transferts de données, pour pouvoir débrancher en toute sécurité le câble de raccordement.
- Les périphériques USB 3.0 sont compatibles avec les versions antérieures. Cela signifie que vous pouvez également raccorder le produit à un port USB 2.0/1.1 conventionnel « lent ». Une vitesse plus élevée est évidemment alors impossible.
- Ne déplacez pas le disque dur pendant qu'il fonctionne. Après avoir éteint le disque dur, attendez au moins 20 secondes avant de le déplacer (voir chapitre « Maniement »).
- Pour calculer la capacité du disque dur en « Mo » ou « Go », il existe deux possibilités.

Pour le « spécialiste en informatique », 1 Ko correspond exactement à 1 024 octets (binaire = 2¹⁰). 1 Mo correspond à 1 024*1 024 = 1 048 576 octets (binaire = 2²⁰), etc. Pour l'utilisateur « moyen », 1 ko (1 « kilo-octet ») correspond uniquement à 1 000 octets, de même que p. ex. 1 kilomètre correspond à 1 000 mètres. 1 Mo équivaut alors « uniquement » à 1 million d'octets, c'est à dire 1 000 000 octets. Les fabricants de disques durs font le calcul en considérant que 1 000 octets = 1 kilo-octet.

Pour cette raison, des différences peuvent être observées en ce qui concerne la capacité du disque dur indiquée par le fabricant et la capacité du disque dur affichée par le système d'exploitation, car différentes méthodes de calcul sont utilisées.

- Veillez tenir compte du fait que le bon fonctionnement de disques durs actuels avec une grande capacité n'est possible qu'avec un système d'exploitation récent (p. ex. Windows 7 ou les versions supérieures).
- Dans votre propre intérêt, sauvegardez régulièrement vos données. Il est indispensable de sauvegarder des données très importantes plusieurs fois sur des support de données différents et de les conserver à des endroits différents.
- Les voyants LED d'accès « IDE » (7) ou « SATA » (8) clignotent lors des accès en lecture ou en écriture sur le lecteur IDE ou SATA.
- Le voyant LED « USB3.0 » (6) s'allume lorsqu'une connexion de données USB 3.0 est détectée.

Élimination



Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Procédez à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Caractéristiques techniques

a) Convertisseur

Tension de service.....	12 V/CC
Norme USB.....	USB 3.0 (compatible avec les versions antérieures USB 2.0/ 1.1)
Connexions.....	SATA, 40 broches. IDE, 44 broches. IDE
Capacité du disque dur.....	Max. 3 TB
Conditions ambiantes.....	Température : de - 10 °C à + 50 °C ; humidité relative de l'air : de 20% à 95% sans condensation
Dimensions.....	98 x 66 x 21,5 mm (L x H x P)
Poids.....	52 g

b) Bloc d'alimentation

Tension de service.....	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Sortie.....	12 V/CC, 2 A



Gebruiksaanwijzing

USB 3.0-converter voor IDE+SATA

Bestelnr. 1277996

Beoogd gebruik

Het product is bestemd om een harde schijf/SSD of een station (elk IDE of SATA) op een USB-interface te laten werken.

Een bijgeleverde externe voeding wordt gebruikt om de converter en de aangesloten harde schijf/SSD resp. een station aan te drijven.

Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, berg deze goed op.

Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product. Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!

Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Converter
- Netvoedingadapter
- USB 3.0-kabel
- Stroomkabel voor IDE-harde schijf/-station
- Gebruiksaanwijzing

Verklaring van pictogrammen, opschriften



Het pictogram met de bliksemschicht wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en de bediening.



Het „pijl“-pictogram wijst op speciale tips en gebruiksaanwijzingen.

Veiligheidsvoorschriften



Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid!



Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!

a) Algemeen

- Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan. Demonteer het product niet.
- Laat het product uitsluitend door een vakman onderhouden of repareren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.

b) Netvoedingadapter

- De opbouw van de netvoedingadapter voldoet aan beschermingsklasse II. Gebruik als spanningsbron voor de netvoedingadapter uitsluitend een reglementaire contactdoos.
- De contactdoos waarin de netvoedingadapter wordt gestoken, moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Trek de netvoedingadapter nooit aan het snoer uit de contactdoos. Pak de acculader aan de zijkant van de behuizing vast en trek deze vervolgens uit de contactdoos.
- Raak de netvoedingadapter niet aan wanneer deze beschadigingen vertoont; er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

Schakel eerst de netspanning uit van de contactdoos waaraan de netvoedingadapter is aangesloten (door de bijbehorende zekeringautomaat uit te schakelen resp. de zekering eruit te draaien en aansluitend de FI-aardlekschakelaar uit te schakelen, zodat de contactdoos van alle polen ontkoppeld is).

Trek daarna pas de stekker van de netvoedingadapter uit de contactdoos. Zorg ervoor dat de beschadigde netvoedingadapter op milieuvriendelijke wijze wordt verwijderd, gebruik deze niet langer. Wissel de netvoedingadapter om tegen een identiek exemplaar.




c) Gebruik

- Het product is geen speelgoed. Houd apparaten die op netspanning werken uit de buurt van kinderen. Wees daarom extra voorzichtig als er kinderen aanwezig zijn. Gebruik het product op een zodanige manier dat het buiten bereik van kinderen ligt.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten ruimten binnenshuis. Laat het samengestelde product niet vochtig of nat worden, raak het nooit met natte handen aan!
Bij de netvoedingadapter bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Vermijd de volgende ongunstige omgevingscondities op de opstelplek of tijdens het transport:
 - Vocht of te hoge luchtvochtigheid
 - Kou of hitte, direct zonlicht
 - Stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
 - Sterke trillingen, stoten, schokken
 - Sterke magneetvelden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers
- Selecteer als installatielocatie voor de converter en de aangesloten harde schijf/SSD resp. de optische drive een stabiel, vlak, horizontaal en voldoende groot vlak.
- Verplaats een harde schijf nooit wanneer deze in werking is resp. de magnetische schijven nog draaien na het uitschakelen. Dit kan tot gegevensverlies leiden! Bovendien kan de harde schijf beschadigd raken, als de schrijf-/leeskop de magneetschijf raakt.
- Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is gebracht. Het daarbij vrijkomende condenswater kan het product onherstelbaar beschadigen. Bovendien bestaat er bij de netvoedingadapter levensgevaar door een elektrische schok!
Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan onder omstandigheden meerdere uren duren.
- Zorg ervoor dat de kabels bij het opstellen van het product niet worden geknakt of afgeknelde.
- Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het beschadigd raken.

Bedieningselementen en aansluitingen

- 1 USB 3.0-aansluiting
- 2 Ronde laagspanningsbus voor de aansluiting van de meegeleverde netvoedingadapter
- 3 Uitgangsbuss voor stroomtoevoer van IDE-stations
- 4 Aansluiting voor IDE-stations
- 5 LED „PWR“
- 6 LED „USB3.0“
- 7 LED „IDE“
- 8 LED „SATA“
- 9 Aansluiting voor 6,35 cm-/2,5"-IDE-stations
- 10 Aansluiting voor SATA-stations



Algemene informatie voor de aansluiting van stations

- Vóór het aansluiten of loskoppelen van een station (harde schijf/SSD of optisch station) moet de stroom uitgeschakeld worden. Zet de wipchakelaar in de kabel van de netvoedingadapter in de stand „OFF“ (uit).
- Het is mogelijk om een SATA-station en een IDE-station gelijktijdig te gebruiken.

De volgende twee combinaties zijn mogelijk:

- a) SATA-station + 6,35 cm-/2,5"-IDE-station
- b) SATA-station + 8,89 cm-/3,5"-IDE-station



Afhankelijk van de stroomafname van de aangesloten combinatie is het evt. vereist een sterkere netvoeding dan de meegeleverde te gebruiken.

Dit kan vooral voor aansluitingen op oudere stations nodig zijn of als u een optisch station aansluit (bijv. harde IDE-schijf en SATA-Blu-ray-brander).

Hier is een netvoeding vereist met een gestabiliseerde uitgangsspanning van + 12 V/DC en een uitgangsstroom van minimaal 3,5 A. De ronde stekker (buitendiameter 5,5 mm, binnendiameter 2,1 mm) moet op het binnencontact plus/+ hebben, op het buitencontact minus/-.

Aansluiting van een 6,35 cm-/2,5"-IDE-station

- Het station moet op „Master“ ingesteld zijn. Anders wordt het station niet juist herkend. Bekijk voor de juiste instelling de gebruiksaanwijzing van het station dat u gebruikt, de inscripties op het station of de informatie op de website van de desbetreffende fabrikant.
- Zet de wipchakelaar in de kabel van de voedingsadapter in de stand „OFF“ (uit).
- Sluit het station aan op de betreffende IDE-aansluiting (9), let bij de aansluiting van de 44-polige platte stekker op de juiste oriëntatie. De elektronica van de harde schijf wijst naar beneden, de LED's op de behuizing van de adapter naar boven.

Aansluiting van een 8,89 cm-/3,5"-IDE-station

- Het station moet op „Master“ ingesteld zijn. Anders wordt het station niet juist herkend. Bekijk voor de juiste instelling de gebruiksaanwijzing van het station dat u gebruikt, de inscripties op het station of de informatie op de website van de desbetreffende fabrikant.
- Zet de wipchakelaar in de kabel van de voedingsadapter in de stand „OFF“ (uit).
- Sluit het station aan op de betreffende IDE-aansluiting (4), let bij de aansluiting van de 40-polige platte stekker op de juiste oriëntatie. De elektronica van de harde schijf wijst naar beneden, de LED's op de behuizing van de adapter naar boven.
- Sluit de stroomaansluiting van het station via de meegeleverde station stroomkabel aan op de uitgangsbuis (3). Via de IDE-gegevensverbinding alleen vindt geen stroomtoevoer naar het station plaats!

Aansluiting van een SATA-station

- Zet de wipchakelaar in de kabel van de voedingsadapter in de stand „OFF“ (uit).
- Verbind het station met de betreffende SATA-aansluiting (10).

Ingebruikname/gebruik

- Sluit de USB-bus (1) via de meegeleverde USB 3.0-kabel aan op een USB-poort van uw computer (prioritair een USB 3.0-bus gebruiken).
- Indien dit nog niet is gedaan, sluit u de laagspanningsbus (2) aan de overeenkomstige ronde stekker van de voedingsadapter aan; steek de voedingsadapter in een correct stopcontact.
- Start uw computer en wacht tot het besturingssysteem volledig is geladen.
- Zet de wipchakelaar in de stroomkabel van de voedingsadapter in de stand „ON“ (ingeschakeld). De LED „PWR“ (5) gaat branden.



Let op!

Verplaats een harde schijf nooit wanneer deze in werking is resp. de magnetische schijven nog draaien na het uitschakelen. Dit kan tot gegevensverlies leiden! Bovendien kan de harde schijf beschadigd raken, als de schrijf-/leeskop de magneetschijf raakt.

- Bij de eerste ingebruikname van de converter detecteert het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows) de nieuwe hardware en installeert de driver. Deze wordt meegeleverd met het besturingssysteem, er is dus geen aparte schijf met drivers.
- Als een harde schijf/SSD al gepartitioneerd is en zich daar gegevens op bevinden, dan zal het na enkele seconden in het bestandssysteem van Windows verschijnen.
Bij een nieuwe gekochte harde schijf/SSD is het vereist deze eerst te partitioneren en te formatteren, zie de volgende paragraaf.

Harde schijf partitioneren en formatteren

Een nieuw gekochte harde schijf moet eerst gepartitioneerd en vervolgens geformatteerd worden voordat er gegevens op kunnen worden opgeslagen.

Vanaf Windows XP en hoger kunnen stations via het venster Computer zeer eenvoudig worden gepartitioneerd. Kies hier de juiste harde schijf/SSD en maak een nieuwe partitie aan. Deze dient vervolgens te worden geformatteerd.



Zorg ervoor, dat de nieuwe harde schijf/SSD geformatteerd wordt en niet een reeds aanwezige harde schijf/SSD resp. partitie, gegevensverlies!

Het formatteren van de harde schijf/SSD (resp. het verwijderen van een partitie en het hierna opnieuw maken van een partitie en het vervolgens vereiste formatteren) verwijderd alle op de harde schijf aanwezige gegevens! Maak zo nodig een back-up van de gegevens!

Gebruik

- Beweeg de harde schijf nooit tijdens gebruik. Stoot er niet tegenaan, kantel de harde schijf nooit en verplaats de harde schijf nooit. Leg een harde schijf vlak op de tafel; plaats hem nooit recht overeind.
- Wacht ook na het uitschakelen minstens 20 seconden voordat de harde schijf wordt bewogen; anders kan deze beschadigd raken! De harde schijf brengt de schrijf-/leeskop na het uitschakelen automatisch in een parkeerpositie, de aandrijfmotor wordt uitgeschakeld en de magneetschijven die binnenin de harde schijf ronddraaien worden afgeremd.
- Transporteer een harde schijf, SSD of een station in een geschikte gewatteerde draagtas.
- Zorg ervoor dat de kabels bij het opstellen van het product niet worden geknikt of afgeknelnd.

Schoonmaken

Schakel het product uit en trek de voedingsadapter uit de contactdoos. Wacht na het uitzetten ten minste 20 seconden voordat de harde schijf wordt bewogen (zie hoofdstuk „Gebruik“).

Voor de reiniging van het product volstaat een schone, droge, zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, hierdoor kan de behuizing verkleuren! U kunt stof met een schone en zachte kwast en een stofzuiger zeer gemakkelijk verwijderen.

Tips & aanwijzingen

- USB-apparaten kunnen tijdens het gebruik worden aangesloten en ontkoppeld (resp. in- en uitgeschakeld).
Houd er hierbij echter wel rekening mee dat eventuele bestanden beschadigd kunnen raken of Windows kan vastlopen wanneer tijdens een gegevensoverdracht de verbindingkabel eruit wordt getrokken (resp. de stroomvoorziening wordt losgekoppeld).
In Windows verschijnt bij USB-gebruik bij externe harde schijven normaliter een pijlsymbool op de taakbalk waarmee men Windows kan opdragen het apparaat los te koppelen en de gegevensoverdracht dusdanig te beëindigen dat de verbindingkabel zonder problemen kan worden losgekoppeld.
- USB 3.0-apparaten zijn neerwaarts compatibel. Dit betekent dat u het product ook op een traditionele „langzame“ USB 2.0/1.1-poort kunt aansluiten. Een hogere snelheid is zo natuurlijk niet mogelijk.
- Beweeg de harde schijf niet wanneer deze is ingeschakeld. Wacht na het uitschakelen ten minste 20 seconden voordat de harde schijf wordt bewogen (zie hoofdstuk „Gebruik“).
- Voor de berekening van „MBytes“ of „GBytes“ bij de hardeschijfcapaciteit zijn er twee verschillende mogelijkheden.
Voor „doorgewinterde computerexperts“ is 1 KB precies gelijk aan 1024 bytes (binair =2¹⁰). 1 megabyte is gelijk aan 1024*1024=1048576 bytes (binair =2²⁰) enz. Voor de „alledaagse“ gebruiker is 1kB (1 „kilobyte“) gelijk aan slechts 1000 bytes, net zoals bijv. 1 kilometer precies 1000 meter telt. 1 MByte is dus gelijk aan „slechts“ 1 miljoen bytes; 1000000 bytes dus. De fabrikanten van harde schijven rekenen zelf met 1000 Bytes = 1kByte.
Om deze reden komt het bij de indicatie van de harde schijf van de fabrikant en de weergegeven hardeschijfcapaciteit van het besturingssysteem tot afwijkingen.
- Houd er rekening mee dat het gebruik van een grote harde schijf alleen probleemloos mogelijk is met een hedendaags besturingssysteem (bijv. Windows 7 of hoger).
- Voer in uw eigen belang regelmatig een back-up-procedure uit. Zeer belangrijke gegevens dient u in ieder geval meervoudig op verschillende gegevensdragers op te slaan en tevens op verschillende plaatsen te bewaren.
- De toegangs-LED's „IDE“ (7) resp. „SATA“ (8) knipperen wanneer er handelingen worden uitgevoerd op het IDE- resp. SATA-station.
- De LED „USB3.0“ (6) brandt, als een USB 3.0-gegevensverbinding herkend wordt.

Afvoer



Elektronische en elektrische producten mogen niet via het normale huisvuil worden verwijderd.

Verwijder dit product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen.

Technische gegevens

a) Converter

Bedrijfsspanning	12 V/DC
USB-overdrachtsvorm	USB 3.0 (neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1)
Aansluitingen.....	SATA, 40-pol. IDE, 44-pol. IDE
Capaciteit harde schijf.....	Max. 3 TB
Omgevingsvoorwaarden.....	temperatuur -10 °C tot +50 °C, luchtvochtigheid max. 95%, niet condenserend
Afmetingen.....	98 x 66 x 21,5 mm (L x B x H)
Gewicht.....	52 g

b) Netvoedingadapter

Bedrijfsspanning	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgang.....	12 V/DC, 2 A



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V3_0715_01/HD