



LOGILINK® USB 2.0 VIDEO / AUDIO GRABBER

Št. izdelka: 1168633

KAZALO

1	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
2	UVOD.....	3
3	ZNAČILNOSTI.....	3
4	SPECIFIKACIJE.....	4
5	SISTEMSKE ZAHTEVE.....	4
6	OBSEG DOBAVE.....	4

1 VARNOSTNI NAPOTKI

Napravo vedno postavite na stabilno in ravno površino. Pri padcih je naprava lahko poškodovana. Naprave ne izpostavite direktni sončni svetlobi ali visokim temperaturam, ker je ta lahko drugače prav tako poškodovana ali pa se skrajša čas uporabe.

Izdelka ne postavite v bližino virov toplote, kot so radiatorji, ali drugim napravam, ki proizvajajo toploto.

Naprave ne izpostavite dežju, vodi, mokroti ali visoki zračni vlagi. Naprave ne postavite v kopalnici ali kuhinji poleg umivalnika pomivalnega korita in v vsakem primeru preprečite direktnem stik z vodo.

Naprave ne poskušajte odpirati!

Čestitamo vam za nakup naprave!

Skrbno preberite navodila in opozorilne napotke v teh navodilih, preden boste izdelek prvič uporabili. Pri neupoštevanju lahko pride do poškodovanja naprave.

2 UVOD

Naprava lahko digitalizira video z visoko kvaliteto in zvočne podatke direktno preko USB 2.0 vmesnika brez zvočne kartice. Izdelek ponuja uporabniku prijazno rešitev s preprosto instalacijo in brez zunanega napajanja.



Digitaliziranje in obdelava visoko kvalitetnih video posnetkov in zvoka!

3 ZNAČILNOSTI

- Vključno s profesionalno programsko opremo za obdelavo videov »Easy to learn & use«: Ulead Video Studio 10.0 SE DVD
- Standardni USB 2.0 vmesnik, drugo napajanje ni potrebno
- Podpira kontrolo svetlosti, kontrasta, barvnega odtenka in nasičenosti
- Kompaktne dimenzije za preprost transport
- Digitalizira zvok brez zvočne kartice
- Plug & Play
- Podpira izpis na: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, in DVD video
- Podpira Windows 2000 / XP / Vista / 7

4 SPECIFIKACIJE

- Podpira USB specifikacijo Rev. 2.0
- Podpira NTSC / PAL video format
- Video vhod: 1x RCA composite, 1x S video
- Avdio vhod: stereo avdio (RCA)
- Mere: 88 x 28 x 18 mm
- Napajanje preko USB vmesnika
- Podpira High Quality video ločljivost
NTSC: 720 x 480 @ 30fps
PAL: 720 x 576 @ 25fps

5 SISTEMSKE ZAHTEVE

- USB: en prost USB 2.0 vhod
- OS: Windows 2000, XP, VISTA
- CPU: visok Pentium III 800
- HDD: 600MB prostega pomnilnika trdega diska za digitaliziranje in obdelavo videa
- Delovni pomnilnik: 256MB RAM
- Zaslون: Windows združljiv zaslon z ločljivostjo najmanj 1024 x 768
- Zvočna kartica: Windows združljiva zvočna kartica

6 OBSEG DOBAVE

- USB 2.0 video / avdio grabber
- Navodila za instalacijo
- CD



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.