

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kábelcsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, Kábelkeresztmetszet: 9 mm...11 mm

Az ábrán a 8 pólusú termékváltozat látható



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708616

Technical data

Általános

Megjegyzés	Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés A Ø 0,6 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni.
Reteszelés módja	SPEEDCON reteszelés
Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Aljzat
Pólusszám	17
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	0,6 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	3,6 A
Kábelbevezetés	9 mm ... 11 mm

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

Adatok a DIN EN 61984:2001 szerint

Felállítási magasság max.	3000 m
Teljesítményérintkezők névleges-/üzemi feszültsége	60 V
Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége	1,5 kV
Teljesítményérintkezők túlfeszültség-kategóriája	III
Teljesítményérintkezők szennyeződési foka	3

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Krimpérintkező

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Védőfedél

ST-Z0007 - 1607777



Szerelési anyagok

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

accessories

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049



ST-Z0018 - 1618050




ST-Z0001 - 1607770



Drawings

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Méretrajz



Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Sematikus rajz

