

Connettore per giunti - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, N. poli: 17, Tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermati: sì, Diametro cavo: 9 mm...11 mm

La figura mostra la versione a 8 poli

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356708746

Technical data

Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine Contatti a crimpare Ø 0,6 mm da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio SPEEDCON
Senso di rotazione Numerazione vano contatti	standard
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	Maschio
N. poli	17
Tensione nominale per contatto di potenza a 25°C	3,6 A
Inserimento conduttore	9 mm ... 11 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Altezza d'installazione max.	3000 m
Tensione nominale/d'esercizio contatti di potenza	60 V
Tensione impulsiva di dimen. contatti di potenza	1,5 kV
Categoria di sovratensione contatti di potenza	II
Grado di inquinamento contatti di potenza	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
------------	----------

Connettore per giunti - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635


UNSPSC


UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

Connettore per giunti - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

approvals

cUL Recognized	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized	
-------------------------	--

accessories

Contatto a crimpare

ST-06KP010 - 1607577



ST-06KP020 - 1607578



Connettore per giunti - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

accessories

ST-06KP030 - 1607579



Coperchio di protezione

ST-Z0006 - 1607776



Materiale di montaggio


ST-Z0001 - 1607770



Drawings


Connettore per giunti - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Disegno quotato



Connettore per giunti - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Disegno schema



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>