

Artikelnummer: 260-334
 Produktbeschreibung: 4-Leiter-Klemme; Seitliche
 Beschriftung; mit Montagefuß 209-123
 auch auf TS 35; Seitliche Verdrahtung;
 CAGE CLAMP®-Anschluss;
 horizontale Bauform



Verpackungseinheit 300 6*50 Stück

Querschnitt von [mm ²]	0,08 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	1,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Aderzahl	2
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	10 A
Strom CSA	15 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	18 A
Gewicht	2,51 g
Farbe	blau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	17 mm
Höhe [inch]	0,669 in
Breite [mm]	8 mm
Breite [inch]	0,315 in
Tiefe [mm]	25 mm
Tiefe [inch]	0,985 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in