



<b>DATENBLATT</b>	5311 9200
<b>SKINTOP® GMP-HF-M</b>	gültig ab : 26.04.2007

Bei der SKINTOP® GMP-HF-M handelt es sich um eine Sechskant-Gegenmutter aus Spezial Elastomer, halogenfrei. Sie wird eingesetzt wenn Kabelverschraubungen befestigt werden müssen und nur eine Durchgangsbohrung vorhanden ist.

Wird die Kabelverschraubung in einer Gewindebohrung befestigt, kann mit der Gegenmutter ein erhöhter Vibrationsschutz erreicht werden.



#### Technische Merkmale :

Material:	Spezial Elastomer, halogenfrei V0 (nach UL 94) flammwidrig, selbstverlöschend
Größen :	M 12x1,5 bis M 63x1,5 nach EN 60 423
Temperaturbereich :	-20 °C bis +100 °C
Lieferfarben :	RAL 7035

#### Hinweis:

konstruiert zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® ST-HF-M

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB53119200DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------