

# PC 35 HC/ 2-STF-15,00


Obj.č.: 1762592



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1762592>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 125 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 15 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný

## Údaje

EAN	 4 046356 441216
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,07365 kg
Informace v katalogu	Strana 586 (CAT-1-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
13.08.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

Délka	50,3 mm
Výška	40 mm
Měřítka rastru	15 mm
Rozměr a	15 mm
Počet pólů	2

Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	2,5 Nm
Utahovací moment max	4,5 Nm

#### Technická data

Rodina výrobků	PC 35 HC/...STF
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud $I_N$	125 A
Jmenovité napětí $U_N$	1000 V
jmenovitý průřez	35 mm <sup>2</sup>
Zatěžovací proud maximální	125 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	20 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	115 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	115 A

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	35 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	1 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	35 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	1,5 mm <sup>2</sup>
	35 mm <sup>2</sup>

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	4 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm <sup>2</sup>
	6 mm <sup>2</sup>
AWG podle UL/CUL min	16
AWG podle UL/CUL max	2

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Výkres/schéma


Diagram



Typ: PC 35 HC/...-STF-15,00 s PC 35 HC/...-GF-15,00

Výkres v měřítku

---



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.