


# HC-B 24-TFQ-N-O1STM32G

Référence: 1460222

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460222>

Capot passe-câble HEAVYCONNEC B24, pour verrouillage transversal, hauteur 65 mm, avec filetage 1x M32, sortie de câble droite

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 696487
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Remarque	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Type	B24
Hauteur	65 mm
Largeur	43 mm
Longueur	120 mm
Type de boîtier	Capots
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	droite
Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	1x M32

Type de protection du boîtier	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
1690642	HC-K-KV-M32(15-21)	Presse-étoupe plastique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 10 mm, diamètre de câble : 15 - 21 mm, ouvert. 36, presse-étoupe : M32
1690587	HC-M-KV-M32(14-21)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre de câble : 14 - 21 mm, ouvert. 34, presse-étoupe : M32
1646010	HC-M-KV-M32(19-27)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 19 - 27 mm, ouvert. 43, presse-étoupe : M32

### Schémas

Dessin coté



Schéma

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques